

N143K



Collection : REPLAY

Couleur\* :



00 - Blanc



220 - Blanc  
antidérapant

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 100 x 80 x 4 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- FORME : Rectangulaire
- Garantie 10 ans
- POIDS : 30 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Posé ou encastré
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm


### Bénéfices consommateurs

- ROBUSTESSE : La stabilité de la céramique : pas de flexion à l'utilisation
- LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE : De l'émail vitrifié
- PMR : Conforme aux réglementations pour personnes à mobilité réduite : sans ressaut intérieur et extérieur en pose affleurante, avec ressaut extérieur de 18 mm en pose encastrée

### Produits requis

- E78260

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Receveur affleurant ou à encastrer rectangulaire. N143K. Collection : REPLAY. DIMENSIONS : 100 x 80 x 4 cm. POIDS : 30 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. Garantie 10 ans.