

UJH101



Collection : STRUKTURA

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 67 x 34 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- HAUTEUR : Standard
- BRIDE : 0
- ABATTANT : 0
- CONDITIONNEMENT : 1 colis
- POIDS : 28,4 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- CONSOMMATION D'EAU : 2,6/4 L et 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Sans bride
- PRODUIT INCLUS : (réservoir et abattant non inclus)
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées

Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN SIMPLISSIME : Cuvette entièrement lisse et émaillée conçue sans bride pour une accessibilité totale et un nettoyage rapide et complet
- RINÇAGE PERFORMANT : Guidage efficace de l'eau vers l'avant de la cuvette pour une distribution optimale sur les côtés tout en évitant les éclaboussures
- DESIGN : Plateforme arrière permettant une intégration parfaite du réservoir sur la cuvette
- ÉCONOMIE D'EAU : Peut fonctionner en basse consommation 2,6/4L


Produits requis

- ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
- ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
- E4270 : Abattant thermodur
- E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
- ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
- E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive

Produits complémentaires

- EBC0001 : Bidet au sol

Descriptif CCTP : Cuvette sortie verticale. UJH101. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 67 x 34 cm. POIDS : 28,4 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : 2,6/4 L et 3/6 L. HAUTEUR : Standard. TYPE DE BRIDE : Sans bride. BRIDE : 0. PRODUIT INCLUS : (réservoir et abattant non inclus). ABATTANT : 0. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées.



Descriptif CCTP : Cuvette sortie verticale. UJH101. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 67 x 34 cm. POIDS : 28,4 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : 2,6/4 L et 3/6 L. HAUTEUR : Standard. TYPE DE BRIDE : Sans bride. BRIDE : 0. PRODUIT INCLUS : (réservoir et abattant non inclus). ABATTANT : 0. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées.