

UJK102



Collection : NOUVELLE VAGUE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 67 x 39 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Sans bride
- PRODUIT INCLUS : (réservoir et abattant non inclus)
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans

- POIDS : 33,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- HAUTEUR : Standard
- BRIDE : 0
- ABATTANT : 0
- FIXATION DE LA CUVETTE : Invisibles

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Élégance et discrétion avec les fixations invisibles.
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : L'intérieur de la cuvette sans rebord est complètement accessible et donc plus facile à nettoyer. Il n'y a aucun recoin où s'accumulent les bactéries.
- ECONOMIQUE : Le volume réduit de la chasse d'eau (2,6/4L) permet d'économiser jusqu'à 22m³/an (famille de 4 personnes).

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION RAPIDE: Nouveau système intégré à la cuvette pour une fixation sur le mur


Produits requis

- ETL232 : Réservoir 2,6/4 L alimentation par-dessous
- E20068 : Abattant thermotur à descente progressive
- E20069 : Abattant thermotur extra-plat

Produits complémentaires

- EBD0002 : Bidet au sol

Dessin technique



Descriptif CCTP : Cuvette sortie vario SANS BRIDE. UJK102. Collection : NOUVELLE VAGUE. DIMENSIONS : 67 x 39 cm. POIDS : 33,3 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Standard. TYPE DE BRIDE : Sans bride. BRIDE : 0. PRODUIT INCLUS : (réservoir et abattant non inclus). ABATTANT : 0. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. FIXATION DE LA CUVETTE : Invisibles.