

# STATEMENT™

淋浴系列



**KOHLER®**



# 內容



STATEMENT™ 淋浴系列	4
極致的淋浴體驗	6
聚焦形式	8
令人陶醉的出水模式，靈感激發	10

飾面	32
閥芯 & 面板	36
STATEMENT™ 組合	40
STATEMENT™ 噴頭	46
唾手可得的奢華體驗	48



# STATEMENT™

## 淋浴系列

如果說每次淋浴都宛若是一幅畫，KOHLER Statement™ 淋浴系列就是您豐富生活的調色板。

精緻的形式靈感源於設計十足的室內家居擺件及藝術品，毫無違和地融入我們居住的空間。

KOHLER 賦予 Statement™ 的獨特形狀、尺寸、飾面和設計，不僅拓展我們的視角也同時激發靈感和創造力。

邀請您來場身歷其境的體驗，Statement™ 淋浴系列打造與眾不同的幸福感受。





STATEMENT™ 淋浴系列

打造極致的淋浴體驗





# 極致的淋浴體驗

## 設計

採用極簡形式，營造出溫暖調和的現代風空間。

## 體驗

代表性的多樣出水模式體驗營造出完全沉浸式環境，舒緩肌肉，放鬆身心，提升幸福感。

## 無限可能


多元形狀和尺寸自行組合搭配，提供 1.75 gpm (6.6 lpm) 和 2.5 gpm (9.5 lpm) 選擇，符合各式衛浴空間所需。

## 安裝簡單

此系列安裝操作便捷，確保安裝簡單。




## 聚焦設計

Statement™ 淋浴系列重新演繹過去十年的極簡現代主義。將以往衛浴有菱有角的既定印象轉化成溫暖柔順的感官風格，KOHLER產品設計師將生活中家居設計擺件的概念，延伸至衛浴空間，藉此模糊各個空間之間的界限，串聯設計意象，營造流暢完整的感覺，彷若燈飾及家具陳列的淋浴組合，是完整居家空間陳列不可或缺的細節。





ILITY





---

身臨其境的多元出水模式  
激發各種靈感

## STATEMENT™ 花灑出水模式

Statement™ 淋浴系列配備各種令人陶醉的多元出水模式功能，為您營造出身歷其境的沖洗、按摩和舒緩的環境。每個組件都搭配最適合使用的噴灑模式，巧妙融合各種細緻水流形式與功能。透過精心設計的流量到排列設定，讓每次淋浴時都能感受不同以往的幸福淋浴時光。



**全覆蓋 KATALYST™ 親氧科技技術**  
注入空氣後的飽滿水滴，除了增強水流，更提高覆蓋範圍和舒適度，以飽滿圓潤的水流徹底洗淨。



**DEEP MASSAGE 深度按摩模式**  
強烈水流交錯旋轉，形成緩慢的揉捏模式。富有節奏的按摩方式，達到放鬆緩解的效果。



**RIBBON MASSAGE 緞帶按摩模式**  
傾斜水流往肩膀方向傾瀉而下。這種經過改良後的定點出水方式，能夠達到更溫暖舒適且更放鬆的按摩。



**SWEEP™ 扇形模式**  
大量細小水滴形成舒緩而有力度的水刀。帶來最舒適的輕柔按摩體感，在淋浴結束後也可使用此模式輕鬆清潔淋浴空間。



**CLOUD 雲瀑模式**  
超細絲滑般水滴匯聚，輕柔撫摸著身體。大面積的奢華噴霧彷彿溫暖的擁抱，重新贏回幸福的感覺。



**FULL COVERAGE RAIN 全覆蓋雨淋模式**  
飽滿水滴以柔和的噴霧式包裹肌膚。擬真的柔和雨淋水流，彷彿真實降雨，提供沁入心脾的暢快體驗。



**INFINITY 無限出水模式**  
交錯水流可在單一灑噴模式下創造出三個體驗區塊，最靠近噴嘴的水滴用來沖洗，而中間區域用來按摩，至於最遠端的水流則用來覆蓋。





STATEMENT™


### 單功能頭頂花灑

飽滿水滴以柔和的噴霧式包裹肌膚。  
 模擬真實降雨的體驗，身歷其境的柔和水流猶如大自然中沐浴，釋放身心。

SPRAY 灑噴模式



全覆蓋 KATALYST™ 親氧技術。




KOHLER

身歷其境的多元出水模式，激發各種靈感



STATEMENT™ 淋浴系列

Statement™ 圓形 12" 單功能頭頂花灑 26292-BL | Statement™ 12" 吸頂式單功能頭頂花灑臂 26321-BL | Statement™ 多功能淋浴花灑 26290-BL | Statement™ 壁掛式淋浴臂 26318-BL | Statement™ 單功能手持花灑 26286-BL | 30" 滑桿 8524-BL | Purist™ 供水彎 22172-BL | MasterShower™ 淋浴軟管 9514-BL | Statement™ 圓形側邊噴頭 26299-BL | Anthem™ 數位操控面板 28214-BL



身臨其境的多元出水模式，激發各種靈感



Statement™ 長方形 14" 多功能頭頂花灑 26297-2MB | Statement™ 長方形多功能手持花灑 26284-2MB | Anthem™ 數位面板 28214-2MB



STATEMENT™

## 多功能頭頂花灑

Statement™ 多功能頭頂花灑採用 Katalyst™ 親氧科技技術，有兩種出水模式選項可供選擇：Ribbon Massage 緞帶按摩模式或 Deep Massage 深度按摩模式。可以選擇單一灑噴體驗或同時選擇兩種模式。具 12" (305 mm) 和 14" (356 mm) 兩種尺寸供選擇，長方形大面積的飾面，營造出奢華溫暖、舒適的五感淋浴體驗。

出水模式

A.  全覆蓋 KATALYST™  
親氧技術




DEEP MASSAGE  
深度按摩模式

B.  全覆蓋 KATALYST™  
親氧技術



RIBBON MASSAGE  
緞帶按摩模式





其境的多元出水模式，激發各種靈感

STATEMENT™

## OPEN RAIN 頭頂花灑

Statement™ Open Rain 頭頂花灑採用時尚的極簡風格，將平滑的層流面轉化為環繞降雨式的出水。將水流聚集在頭頂花灑頂端的獨特設計，使水流自然墜落，還能防止出水孔滴水或堵塞。奢華的飽滿的水滴可舒緩與溫暖身體，營造於自然沐浴的全新感受。

出水模式



FULL COVERAGE RAIN  
全覆蓋雨林模式



身臨其境的多元出水模式，激發各種靈感



STATEMENT™ 多功能淋浴花灑

Statement™ 多功能淋浴噴頭採用直覺設計的三種灑噴模式按鈕和球形接頭旋轉功能，使用上更加容易操作，不論任何高度都能夠恣意調整。充滿現代感的長方形設計，及肩的高度設置，營造溫潤舒適的效果。

撒噴模式




全覆蓋 KATALYST™  
親氧技術



DEEP MASAGE  
深度按摩模式



CLOUD  
雲瀑模式





STATEMENT™

### 經典單功能手持花灑

Statement™ 單功能手持花灑融合三種灑噴模式，不須設定就能同時享受各種體驗。交錯水流形成沖洗區，出水中心集結形成集中水流，水流分開時形成全覆蓋區。

SPRAY 出水模式



INFINITY  
無限出水模式





身臨其境的多元出水模式，激發各種靈感





STATEMENT™

## 多功能手持花灑

Statement™ 多功能手持花灑設計有圓形和長方形可供選擇，提供多元設計風格。方便使用的啟動按鈕，讓使用者輕鬆切換出水模式。

出水模式



全覆蓋 KATALYST™ 親氧技術



DEEP MASAGE  
深度按摩模式



CLOUD  
雲瀑模式



STATEMENT™

## 多功能手持花灑噴嘴

搭配符合人體工學的弧形設計和方便出水模式按鈕，讓 Statement™ 手持花灑噴嘴優雅地安裝在任何淋浴空間當中使用。供兩種出水模式和一種加強功能選擇，適合按摩或舒緩噴霧，還能夠在淋浴之後，迅速利用不同出水水流輕鬆清潔淋浴空間。

出水模式



SWEEP™  
扇形模式



CLOUD  
雲瀑模式





STATEMENT™ 淋浴系列

Statement™ 多功能手持花灑噴頭 26288-BL | 12" 圓形單功能頭頂花灑 26292-BL |  
MasterShower™ 60" 淋浴軟管 9514-BL | 吸頂雙淋浴臂 26305-BL

身臨其境的多元出水模式，激發各種靈感



Statement™ Round Body Spray 26299-BL

STATEMENT™

## 圓形側邊噴頭

Statement™ 圓形側邊噴頭採用嚴謹的牆面安裝設計，旋轉角度可達 20 度，並可選擇安裝在任何高度上。有四股強勁水流可以揉搓全身的酸痛肌肉，也可以局部舒緩沖洗身體部位。


出水模式



DEEP MASAGE  
深度按摩模式




身臨其境的多元出水模式，激發各種靈感



STATEMENT™

## 長方形VICHY側邊噴頭

Statement™ Vichy 側邊噴頭獨特的長方形，使得設計有各種可能性。側邊噴頭設計時可採用單個或多個、垂直或水平排列方式，它的形式非常適用於針對肌肉酸痛部位進行深層按摩灑噴。



SPRAY 出水模式



DEEP MASSAGE  
深度按摩模式



STATEMENT™ 淋浴系列





---

完整體驗：閥芯和面板

## 注重細節

當細節就是一切時，飾面就和樣式一樣重要。Anthem™ 機械和數位面板配備全系列出色的 KOHLER 飾面可供選擇，無論哪種飾面都將美感與精湛工藝完美融為一體。

不論採用互補或對比樣貌的飾面，均能打造出完美匹配您個人風格的空間。

- 
 VIBRANT™ BRUSHED MODERNE BRASS (2MB)  
摩登金
- 
 MATTE BLACK (BL)  
霧面黑
- 
 VIBRANT BRUSHED NICKEL (BN)  
拉絲鎳
- 
 POLISHED CHROME (CP)  
拋光鉻
- 
 VIBRANT POLISHED NICKEL (SN)  
拋光鎳
- 
 VIBRANT ROSE GOLD (RGD)  
玫瑰金
- 
 VIBRANT FRENCH GOLD (AF)  
法蘭金
- 
 VIBRANT BRUSHED BRONZE (BV)  
拉絲銅



STATEMENT™ 淋浴系列

KOHLER



---

更全面的淋浴體驗  
控制閥鈕

# 客製化各種可能

從一系列 KOHLER® 閥芯和面板中挑選適合款式，完整專屬於您的淋浴空間，搭配 Statement™ 淋浴產品時，挑選閥芯和面板，全面提升此系列在功能及視覺上的張力，打造身心全面釋放沉浸式體驗。



## ANTHEM™

數位控制面板  
28214  
數位恆溫閥芯  
兩個端口 | 28209  
(最多可提供六個端口)



## ANTHEM™

入牆式機械恆溫控制面板  
四個出水口 | 26348-9  
入牆機械式恆溫閥芯  
26342  
(最多可提供六個端口)



## DTV+™

數位操作面板  
99693-P  
面板固定支架  
99694  
數位恆溫閥芯  
六個端口 | 682-K



## DTV MODE™

數位操作面板  
兩個端口 | 29202  
數位恆溫閥芯  
兩個端口 | 528-PM

全球同步上市



## RITE-TEMP™

Rite-Temp  
壓力平衡閥體和插裝套件  
8304-K  
Rite-Temp 恆溫閥體和插裝套件  
28304-K



## MODULO™

配備分流器和入牆式恆溫閥芯把手  
99729T  
通用盒  
98699T-B



## BEITOU™

入牆式恆溫四段面板  
99867T-9  
入牆式恆溫五段閥組  
99872T



## 自動感應 235+

幾何入牆式恆溫浴缸和淋浴面板  
20742IN-9FP  
Autosense 235+ 恆溫閥芯  
20740IN-A

於北美地區販售

於中國、亞洲地區販售

於中國、亞洲、印度地區販售

於印度地區販售

Statement™ 14" 橢圓多功能頭頂花灑 26297-2MB | Statement™ 5" 吸頂式多功能頭頂花灑臂 26325-2MB |  
Statement™ 長方形 Vichy 側邊噴頭 26300-2MB | Anthem™ 數位控制面板 28214-2MB | Anthem™ 無線遙控開/關按鈕 28213-2MB







---

STATEMENT™

組合

# STATEMENT™ 配件

## 單功能頭頂花灑



10"(254 mm) 圓形頭頂花灑-  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技

1.75 GPM (6.6 LPM) | 26291-G  
2.5 GPM (9.5 LPM) | 26291



12" (305 mm) 圓形頭頂花灑  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技

2.5 GPM (9.5 LPM) | 26292



10" (254 mm) 橢圓頭頂花灑  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技

1.75 GPM (6.6 LPM) | 26293-G  
2.5 GPM (9.5 LPM) | 26293



12" (305 mm) 橢圓頭頂花灑  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技

2.5 GPM (9.5 LPM) | 26294

## 多功能頭頂花灑

組合



12" (305 mm) 橢圓頭頂花灑  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技及深層按摩出水

1.75 gpm (6.6 LPM) | 26295-G  
2.5 gpm (9.5 LPM) | 26295



14" (356 mm) 橢圓頭頂花灑  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技及深層按摩出水

2.5 GPM (9.5 LPM) | 26297



12" (305 mm) 橢圓頭頂花灑  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技及深層按摩出水

2.5 GPM (9.5 LPM) | 26296



14" (356 mm) 橢圓頭頂花灑  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技及深層按摩出水

2.5 GPM (9.5 LPM) | 26298

## 開放頭頂花灑



開放式頭頂花灑-全覆蓋雨淋出水

1.75 GPM (6.6 LPM) | 26301-G  
2.5 GPM (9.5 LPM) | 26301

## 多功能頭頂花灑



多功能頭頂花灑  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技、深層按摩及雲瀑出水

1.75 GPM (6.6 LPM) | 26290-G  
2.5 GPM (9.5 LPM) | 26290

## 手持花灑



經典單功能手持花灑-無限出水模式  
1.75 GPM (6.6 LPM) | 26286-G  
2.5 GPM (9.5 LPM) | 26286



多功能手持花灑  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技、深層按摩  
及雲瀑出水  
1.75 GPM (6.6 LPM) | 26282-G  
2.5 GPM (9.5 LPM) | 26282



多功能手持花灑  
全覆蓋Katalyst™ 親氧科技、深層按摩  
及雲瀑出水  
2.5 GPM (9.5 LPM) | 26284



多功能極簡手持花灑-扇形及雲瀑出水  
1.75 GPM (6.6 LPM) | 26288-G  
2.5 GPM (9.5 LPM) | 26288  
極簡手持花灑開關把手  
26289

## 側邊花灑噴頭



圓形側邊噴頭-深層按摩出水  
1.75 GPM (6.6 LPM) | 26299-G  
2.5 GPM (9.5 LPM) | 26299



長方形VICHY 側邊噴頭-深層按摩出水  
1.75 GPM (6.6 LPM) | 26300-G  
2.5 GPM (9.5 LPM) | 26300

## 金屬鍍層：



Vibrant™ Brushed  
Moderne Brass  
摩登金 (2MB)



Matte Black  
霧面黑 (BL)



Vibrant Brushed  
Nickel  
拉絲銀 (BN)



Polished Chrome  
拋光鉻 (CP)



Vibrant Polished  
Nickel  
拋光銀 (SN)



Vibrant Rose Gold  
玫瑰金 (RGD)




Vibrant French Gold  
法蘭金 (AF)



Vibrant Brushed  
Bronze  
拉絲銅 (BV)

其他配件



經典吸頂雙出水淋浴組  
(頭頂花灑及手持花灑)

26303T



吸頂雙出水花灑臂  
23605



掛牆式花灑支架  
26309



淋浴滑桿  
31" (800 mm) | 26312  
39" (990 mm) | 26313  
31" (800 mm) With  
Integrated Supply | 26314



掛牆式花灑支架(含出水口)  
26310



ADA手持花灑軟管接頭  
26311



置腳架  
26306



淋浴桿置物架  
26317

組合



吸頂單功能頭頂花灑臂  
3" (76 mm) | 26319



吸頂單功能頭頂花灑臂  
6" (152 mm) | 26320



吸頂單功能頭頂花灑臂  
12" (305 mm) | 26321



掛牆式單功能頭頂花灑臂  
16" (394 mm) | 26322



掛牆式單功能頭頂花灑臂  
19" (482 mm) | 26307



掛牆式多功能頭頂花灑臂  
14" (356 mm) | 26323T



掛牆式多功能頭頂花灑臂  
19" (482 mm) | 26324T



吸頂多功能頭頂花灑臂  
5" (127 mm) | 26325



吸頂多功能頭頂花灑臂  
10" (254 mm) | 26326



掛牆式淋浴花灑臂  
6½" (165 mm) | 26318

金屬鍍層：



Vibrant™ Brushed  
Moderne Brass  
摩登金 (2MB)



Matte Black  
霧面黑 (BL)



Vibrant Brushed  
Nickel  
拉絲銀 (BN)



Polished Chrome  
拋光鉻 (CP)



Vibrant Polished  
Nickel  
拋光銀 (SN)



Vibrant Rose Gold  
玫瑰金 (RGD)



Vibrant French Gold  
法蘭金 (AF)



Vibrant Brushed  
Bronze  
拉絲銅 (BV)

Please contact your local Kohler sales representative for finish availability in your market.

# STATEMENT™ 噴頭

單功能頭頂花灑



多功能頭頂花灑



多功能頭頂花灑



經典開放式頭頂花灑



STATEMENT™ 噴頭

浸潤



全覆蓋KATALYST™  
親氧科技



全覆蓋KATALYST™  
親氧科技



全覆蓋KATALYST™  
親氧科技



全覆蓋雨淋出水

按摩



深層按摩



緞帶按摩

恢復

多功能花灑頭



經典單功能手持花灑



多功能手持花灑



多功能極簡手持花灑



側邊按摩噴頭



全覆蓋KATALYST™  
親氧科技



無限變奏出水



全覆蓋KATALYST™  
親氧科技



扇形出水




深層按摩模式




深層按摩模式




深層按摩模式



雲瀑模式



雲瀑模式



雲瀑模式

STATEMENT™ 淋浴系列





# 奢華更極簡

前往 [KOHLER.COM.TW](http://KOHLER.COM.TW) 探索 Statement™ 淋浴系列無與倫比的多樣組合搭配和靈活性。

**KOHLER®**

KOHLER 台北體驗館  
台北市中山區松江路148號  
(02)2511-9928  
KOHLER.COM.TW

Form 21-3127-1221  
© 2021 by Kohler Co.  
Kohler, WI 53044  
Printed in U.S.A.  
1-800-4-KOHLER  
(1-800-456-4537)