

### Features

- Brass construction
- Single-handle control
- Two G1/2" outlet connection [K-882X]
- Intended for use with bath and shower supply trim [K-882X]

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.




### RECESSED VALVE

## K-880X ALSO K-882X



### Specified Model


Model	Description	Color/Finished	
K-880X	Nateo recessed shower valve	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	<input type="checkbox"/> Other
K-882X	Nateo recessed bath and shower valve	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	<input type="checkbox"/> Other



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

### คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- ควบคุมแบบมือบิดเดียว
- ทางน้ำออกสองทางเกลียวข้อต่อ G1/2" ในรุ่น [K-882X]
- ใช้กับฝาคอรวาล์วก็อกผสมเย็นอาบและลงอ่าง ในรุ่น [K-882X]

### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

เฉพาะวาล์วผสมฝักำแพง




# K-880X

## ALSO K-882X



### รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-880X	เฉพาะวาล์วผสมฝักำแพงเย็นอาบ รุ่นนาทีโอ	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา <input type="checkbox"/> อื่นๆ
K-882X	เฉพาะวาล์วผสมฝักำแพงลงอ่างและเย็นอาบ รุ่นนาทีโอ	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา <input type="checkbox"/> อื่นๆ



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



K-880X

K-882X

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์