

RECESSED SHOWER VALVE-COLD WATER ONLY K-73193T

Features

- Brass construction
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- G1/2" connections
- Leak-free ceramic disk valve
- Metal mounting hardware assures a secure installation
- Easy, sealant-free trim installation
- Lever handle

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.



Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-73193T-4CD	Taut recessed shower valve-cold water only	CP: Polished Chrome




Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- พร้อมเซรามิกวาล์วกันการรั่วซึม
- ฐานยึดโลหะเพื่อความคงทนในการติดตั้ง
- ติดตั้งง่าย
- มือบิดแบบก้านโยก

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ไม่ระบุ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝักผนัง K-73193T



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-73193T-4CD	วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝักผนัง รุ่นทอธ	CP: สีโครมเงา




กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์