




****ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์**


หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน)

Call Center: +(66) 2700 9299
e-mail: callcenterthailand@kohler.com



ระยการติดตั้ง (23753T)

ขนาดระยแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.




KOHLER®

ข้อแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

เออร์เบนิที⁺


23753T-9 ก๊อกยืนอาบก้านแข็ง




**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน)

วิธีทำความสะอาดกระบอกวาล์วเทอร์โมสแตติก


น้ำกระด้างอาจทำให้ตัวกรองของกระบวนการชีวเพอร์มิสแตกหักอุดตันได้ ซึ่งจะลดอัตราการไหลของน้ำ กรุณาทำความสะอาดกระบวนการบำบัดน้ำนี้: ปิดดวล์น้ำ แล้วถอดมือปิดออก จากนั้นถอดกระบวนการออกทำความสะอาด โปรดใช้ความระมัดระวังในการทำทำความสะอาดกระบวนการ




1. ก่อนดำเนินการให้แน่ใจว่าหมายเลข 37 บนมือบิดอุดหมุ่มีขึ้นขึ้นด้านบน (ไม่สามารถหมุนทวนเข็มนาฬิกาหากไม่ได้ดัด) ถอดมือบิดอุดหมุ่ (25)




2. ถอดสกรู(31) และเดี่ยอะแดปเตอร์(32) และจากนั้นคลายเกลียว นอต(34) และตัวหยุด(33) ถอดกระบอกวาล์วออกด้วยความระมัดระวัง ทำความสะอาดกระบอกวาล์วโดยการแช่ไว้ในน้ำส้มสายชูอุ่นๆ




3. หลังจากทำความสะอาดแล้ว ประกอบชุดตัวหยุดเข้ากับกระบอกวาล์ว โดยปรับตำแหน่งหมดยึดให้ตรงกับรอยบาก



4. ประกอบชุดกระบอกวาล์วเข้ากับตัวก็อก โดยปรับตำแหน่งหมุดยึดให้ตรงกับรอยบาก



5. **หมายเหตุ:** ห้ามหมุนกระบอกกาล้วเมื่อติดตั้งใหม่ หากหมุนโดยไม่ระมัดระวัง ควรปรับและตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องหมายจุดอยู่ตรงแนวเดียวกับร่อง หรือปรับใหม่ตามขั้นตอนของการตรวจสอบและการตั้งค่า






6. ติดตั้งเคื่อยอะแดปเตอร์ (โดยไม่ต้องหมุนแกน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น
 จำนวนเคื่อยอะแดปเตอร์เป็นแนวตรงกันกับที่ยึดบนตัวหยุด ชันสกรู(28)
 ให้แน่นด้วยไขควง ประกอบมือบิดอุณหภูมิตั้ง (25) ให้แน่ใจว่าหมายเลข 37 บน
 มือบิดอุณหภูมิมียึดบนแนวตั้ง (หลังจากประกอบแล้ว ไม่สามารถ
 หมุนทวนเข็มนาฬิกาได้หากไม่ได้คัป) ชันสกรู(26) ให้แน่นด้วยประแจ
 หกเหลี่ยม 2.5 มม.(12) เสียบปลั๊ก(27) ปิด

การดูแลรักษาและทำความสะอาด


สำหรับทุกพื้นผิว: ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจมีส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ได้จึงไม่แนะนำให้ใช้ในการทำความสะอาด ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ระยะเวลาติดตั้ง (23860T)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



การติดตั้ง



ติดตั้งก๊อก

ในการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องติดตั้งเกลียวตัวเมียขนาด G1/2" (1) สองตัวในระนาบแนวนอนบนผนังห่างกันระยะ 150 มม. เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดี เพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ

หมายเหตุ: ทำการทดสอบแรงดันน้ำที่ท่อจ่ายน้ำก่อนติดตั้งข้อต่อ(2)

พันเทปพันเกลียวบนเกลียวข้อต่อ ติดตั้งเกลียวข้อต่อทั้งสองเข้ากับท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น

ปรับให้ระยะจากจุดศูนย์กลางระหว่างข้อต่อทั้งสองห่างกัน 150 มม. ข้อต่อทั้งสองต้องอยู่ในระนาบแนวนอนและยื่นพื้นผนังประมาณ 36-45 มม. **หมายเหตุ:** หมุนช่องเปิดแหวนตัวซีลงด้านล่าง และดันไปด้านหน้าเพื่อยึดกับข้อต่อ

ปรับคลายสกรู(4) ด้วยประแจหกเหลี่ยม 3 มม.(3) ติดตั้งตัวก๊อกเข้ากับข้อต่อจนชิดผนัง

ขันสกรูทั้งสองตัวกลับให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม 3 มม.(ควรขันสกรูยึดกับข้อต่อโดยผ่านช่องเปิดของแหวนตัวซี) หลังจากติดตั้งชุดฝักบัวก้านแข็งแล้ว

ติดตั้งชุดฝักบัวก้านแข็งและฝักบัวสายอ่อน

ประกอบชุดหัวฝักบัวก้านแข็ง ที่จะทำการติดตั้งเข้ากับก๊อกน้ำ เพื่อกำหนดตำแหน่งติดตั้งฐานรอง

1. ถอดฝาครอบออกจากข้อต่อท่อ(5) สวมก้านฝักบัวก้านแข็งเข้ากับข้อต่อท่อจนสุด
2. ตรวจสอบก้านฝักบัวเป็นแนวตั้งด้วยระดับน้ำ(6) ทำเครื่องหมายตำแหน่งด้านล่างของชุดติดตั้ง(7) และกึ่งกลางก้านฝักบัวที่ผนังด้วยดินสอ
3. วางฐานรองก้านฝักบัว(8) (**หมายเหตุ:** ลูกศรหงายขึ้น) ทำเครื่องหมายตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้งบนผนัง

(ศูนย์กลางของฐานรองควรจัดให้อยู่ตรงกลางของก้านฝักบัว) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองด้านล่างไม่เกิน 5 มม. ของแนวเส้นขอบล่าง ทำเครื่องหมายรูยึดของฐานรองด้วยดินสอ

ติดตั้งฐานรอง

1. เจาะขนาด Ø10 มม.(ความลึกไม่น้อยกว่า 45 มม.) บนจุดที่กำหนดไว้
2. สวมทูก(9) ลงที่รู ขันสกรู(10) ให้แน่นด้วยไขควงเพื่อยึดฐานรอง

ติดตั้งก้านฝักบัว


1. เลื่อนขอแขวนฝักบัว(11) ที่ก้านฝักบัวลง ติดตั้งก้านฝักบัวเข้ากับฐานรอง(8) และต่อกับท่อ(5) จนแน่นสนิท
2. ขันสกรู(13) ด้วยประแจหกเหลี่ยม 2.5 มม.(12) จนแน่น
3. กำหนดความสูงของหัวฝักบัวโดยปรับชุดท่อฝักบัว(14) ขันนอต(15) ด้วยประแจหกเหลี่ยม 8 มม. (ผู้ใช้จัดหาเอง)

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันนอตแน่น เพื่อป้องกันชุดท่อฝักบัวหล่นลงมาและผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวด้านบนของตัวก๊อกอยู่ในระดับแนวนอนด้วยระดับน้ำ(6) ขันสกรู(4) ด้วยประแจหกเหลี่ยม 3 มม. ปิดปลั๊ก(16) เข้ากับตัวก๊อก

ติดตั้งฝักบัวสายอ่อน

1. ถอดฝาครอบออกจากข้อต่อ(20) สวมแหวนรอง(17) เข้ากับสายฝักบัว(18) ต่อสายฝักบัวเข้ากับข้อต่อ(20) และหัวฝักบัวสายอ่อน(19) **หมายเหตุ:** ห้ามขันแน่นเกินไป
2. ติดตั้งวาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ(21) เข้ากับท่อน้ำเข้าฝักบัวสายอ่อน หากจำเป็น
3. แขวนฝักบัวสายอ่อนเข้ากับขอแขวนฝักบัว(11)



ติดตั้งหัวฝักบัวก้านแข็ง

ก่อนการติดตั้งหัวฝักบัวก้านแข็ง(22) เปิดทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ ก่อนการติดตั้ง

ถอดแหวนรอง(23) ออก ติดตั้งตัวลดแรงดันน้ำ(24) เข้ากับหัวฝักบัวหากจำเป็น ใส่แหวนรองกลับที่เดิม

ถอดฝาครอบจากชุดท่อฝักบัว ขันหัวฝักบัวเข้ากับท่อฝักบัวด้วยประแจจับท่อ

ทดสอบการติดตั้ง

ให้แน่ใจว่า ข้อต่อทุกตัวขันแน่น ปุ่มสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิด เปิดวาล์วน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึม หากชำรุดให้ทำการซ่อมแซม


กดปุ่มแยกกัน ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดและการไหลของน้ำได้ดี ปิดก๊อกน้ำ

การตรวจสอบและการตั้งค่า


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า น้ำจากก๊อกน้ำถึงระดับอุณหภูมิสูงสุด โดยปล่อยน้ำไหลให้เพียงพอ เมื่อหมายเลข 37 บนมือปิดปรับอุณหภูมิ(25) อยู่ที่ตำแหน่งด้านบนในแนวตั้ง อุณหภูมิ น้ำจากก๊อกต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 36 ถึง 38 องศาเซลเซียส เมื่อวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ หากอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว ผู้ติดตั้งสามารถทำการตั้งค่าอุณหภูมิได้

ถอดปลั๊ก(27) ถอดสกรู(26) ออก ด้วยประแจหกเหลี่ยม 2.5 มม.(12) เพื่อถอดการติดตั้งมือปิดปรับอุณหภูมิ(25) ขันสกรู(28) ออกด้วยไขควง ถอดเดืออะแดปเตอร์(29) ออก

เปิด "น้ำเย็น" ไหลจากก๊อกปกติ จากนั้นค่อยๆหมุนตัวปรับอุณหภูมิ (หมุนไปทิศทางเดียวเสมอ) จนกระทั่งอุณหภูมิ น้ำถึง 37 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิ น้ำสูงเกิน 37 องศาเซลเซียส ให้กลับไปเปิด "น้ำเย็น" แล้วเริ่มการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง เมื่ออุณหภูมิ น้ำคงที่ไม่ต้องหมุนปรับแกวาล์วแล้ว ติดตั้งเดืออะแดปเตอร์ ให้แน่ใจว่าเส้นขึ้นบนตัวเดืออะแดปเตอร์ตรงแนวเดียวกับเส้นขึ้นของตัวหยุด ขันสกรู(28) ด้วยไขควงให้แน่น ติดตั้งมือปิดอุณหภูมิ ให้แน่ใจว่าหมายเลข 37 บนมือปิดปรับอุณหภูมิอยู่ตำแหน่งด้านบนในแนวตั้งเสมอ (หลังการประกอบแล้ว จะไม่สามารถหมุนทวนเข็มนาฬิกาได้หากไม่กดปุ่ม) ขันสกรู(26) ด้วยประแจหกเหลี่ยม 2.5 มม. ให้แน่น สวมปิดด้วยปลั๊ก(27)



ทำความสะอาดและบำรุงรักษา



ทำความสะอาดตัวกรอง

ตัวกรองของก๊อกน้ำอาจเกิดการอุดตัน ซึ่งจะลดอัตราการไหลของน้ำ เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ ให้เปิดวาล์วน้ำ ถอดก้านฝักบัวก้านแข็งออก

ถอดปลั๊กปิด(16) ออก คลายสกรู(4) ออกด้วยประแจหกเหลี่ยม 3 มม.(3) ถอดก๊อก และนำตัวกรองออกมาด้วยมือ ทำความสะอาดตัวกรองโดยการแช่ในน้ำส้มสายชูอุ่นๆ ติดตั้งกลับเข้าที่เดิม