


Features

- 304 stainless steel
- Undercounter
- Double basin
- Includes flexible trap, overflow trap, quick flow strainers and installation hardware
- Exceptional sound-absorption technology (SilentShield technology)
- 813 X 420 X 229 mm

KITCHEN SINK K-97829X



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB/T 18884.2-2002

Technical Information

Fixture:	Left bowl	Right bowl
Basin area	367 x 420 mm	367 x 420 mm
Water depth	228 mm	
Drain hole	ø100 mm	
*Approximate measurements for comparison only.		

Included components:	
Flexible trap	SP1200369
Strainer	5163X-NA, SP1174273
Fixing Clip	SP1127254
Template	1243941-X7

Installation Notes

Install this product according to the installation guide. Allow a minimum of 2" (51 mm) clearance around the sink rim for clip attachment.

Relevant accessories are designed for 12 mm countertop. If the thickness other than 12 mm, recommend adjusting countertop to 12 mm.


Specified Model

Model	Description	Color/Finished	
K-97829X-F	Strive stainless steel sink, undercounter double basin	NA: None Applicable	

Recommended Accessories			
K-13963X-4	Elate pullout spray kitchen faucet	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	<input type="checkbox"/> VS: Vibrant Stainless

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.


Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากสแตนเลส สตีล เกรด 304
- แบบฝังได้เคาน์เตอร์
- สองหลุม
- พร้อมข้อต่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำล้น, สะดืออ่างแบบควิกโฟลว์ และอุปกรณ์ติดตั้ง
- เทคโนโลยีไฮโซเลนซิลด์ ช่วยลดการเกิดเสียงจากจานชาม, ลดการเกาะตัวของหยดน้ำ และช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำ
- 813 x 420 x 229 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- GB/T 18884.2-2002



ข้อมูลเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์:	หลุมซ้าย	หลุมขวา
พื้นที่อ่าง	367 x 420 มม.	367 x 420 มม.
ระยะน้ำล้น	228 มม.	
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø100 มม.	
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น		

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์	
ข้อต่อท่อน้ำทิ้ง	SP1200369
สะดืออ่าง	5163X-NA, SP1174273
อุปกรณ์ติดตั้ง	SP1127254
กระดาษแม่แบบ	1243941-X7

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง เพื่อพื้นที่ว่างรอบขอบอ่างล้างจานไว้อย่างน้อย 2 นิ้ว (51 มม.) สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดอ่างล้างจานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ถูกออกแบบมาสำหรับเคาน์เตอร์ที่มีความหนา 12 มม. หากความหนาของเคาน์เตอร์มากกว่าหรือน้อยกว่า 12 มม. แนะนำให้ปรับความหนาของเคาน์เตอร์ให้ได้ 12 มม.

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-97829X-F	อ่างล้างจานสแตนเลส สองหลุม แบบฝังได้เคาน์เตอร์ รุ่นสไตรฟ์	NA: สีตามวัสดุ
อุปกรณ์แนะนำ		
K-13963X-4	ก๊อกลมอ่างล้างจานชนิดฝักบัว รุ่นอีเลท	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา <input type="checkbox"/> VS: สีสแตนเลสขัดลาย

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์