


#### 产品规格:

|               |  |
|---------------|--|
| <b>型号</b>     | <b>K-15407T-1/-8-R3</b>  |
| 安装方式          | 挂墙式  |
| 尺寸<br>(宽×深×高) | 浴室柜: 1034 × 560 × 605 mm<br>一体化台盆: 1050 × 582 × 34 mm                        |
| 材料            | 红色高光烤漆门板   |
| 包括产品          | K-12601T-R3维珂佩1050mm浴室柜<br>K-15086T-1/8-0维珂佩1050mm一体化台盆<br>K-15037T-NA支撑铝脚两副 |
| <b>推荐产品</b>   |  |
| 镜子            | K-13014T-R3 维珂佩1000mm镜子  |
| 龙头            | K-8671T-4S-C5 芬尼奥8寸脸盆龙头  |
| 备注            | 支撑铝脚可有15mm高度调节,本产品提供红色(-R3)  |

#### 产品尺寸图: (单位:毫米)



K-15407T