

# K-15537T/K-15538T/K-15539T

## 产品规格:

型号	出水嘴		产品规格	表面处理	备注
	伸长#	高			
K-15539T	164mm	174mm	交流电、单冷型 含交流电源盒	抛光镀铬(-CP)	需另配连接组件 16322T即可以为 冷热混合型
K-15538T			交流电、单冷型		
K-15537T			直流电、单冷型		

# 伸长: 出水孔至龙头开孔中心的距离

推荐搭配: K-2661T 拂朗正方形时尚脸盆 K-4819 瑞芙时尚脸盆 K-14223-SP 莎朗时尚脸盆  
 K-2833T 蒂芙时尚脸盆 K-2203T-G 贺士嘉特脸盆 K-19047T 艾思格尔时尚脸盆  
 K-2390 思唯铸铁时尚脸盆 K-2530W-M6 叶芙时尚脸盆 K-14223-G4 顿帕时尚脸盆  
 K-2200 波维时尚脸盆 K-2200T-G 可尼贝尔时尚脸盆 K-2332 霍特柯时尚脸盆

注: 如所选脸盆不在如上范围内, 则推荐使用边缘高度不高于10cm的脸盆搭配

## 产品尺寸图: (单位:毫米)

