


产品规格:

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------|------------|
| 型号 | K-19969T-LU/C97/D25 | | |
| 安装方式 | 挂墙式/落地式 | | |
| 外尺寸 | 900 x 420 x 458 mm | | |
| 材料 | 白色亚光烤漆 | | |
| 包括配件 | 门板、把手、搁板、铰链 | | |
| 推荐产品 | | | |
| 镜子 | K-13013T-0 维珂佩800mm镜子 | | |
| 脸盆 | K-19950T-1-0 欧芙一体化台盆 | | |
| 龙头 | K-18870T 艾丽维脸盆龙头 | | |
| 可选用配件 | | | |
| 支撑脚 | K-15045T-NA 265mm高, 铝合金支撑脚 | | |
| 置物袋 | K-45466T-NA 小置物袋 | | |
| 置物盒 | K-45468T-NA 亚力克置物盒 | | |
| 款式变化 | | | |
| 相应套间 | 欧芙套间 | | |
| 可选颜色 | 亚光白色 (-LU) | 玫瑰红 (-C97) | 摩卡色 (-D25) |

产品尺寸图:(单位:毫米)

Reference Value
参考值

UNIT: mm
单位:毫米



K-19969T