


产品规格:

型号	K-19970T-LU/C97/D25		
安装方式	挂墙式/落地式		
外尺寸	1200 x 420 x 458 mm		
材料	烤漆		
包括配件	门板、把手、搁板、铰链		
推荐产品			
镜子	K-13015T-0 维珂佩1200mm镜子		
脸盆	K-19951T-1-0 欧芙一体化台盆		
龙头	K-18870T 艾丽维脸盆龙头		
可选用配件			
支撑脚	K-15045T-NA, 265mm高, 铝合金支撑脚		
置物袋	K-45466T-NA 小置物袋		
置物盒	K-45468T-NA 亚克力置物盒		
款式变化			
相应套间	欧芙套间		
可选颜色	亚光白色 (-LU)	玫瑰红 (-C97)	摩卡色 (-D25)

产品尺寸图:(单位:毫米)

Reference Value
参考值

UNIT: : mm
单位: 毫米



K-19970T