


产品规格:

型号	
外尺寸	580×330mm
脸盆内径	580×330mm
厨盆深度	86mm
安装后高度	100mm
是否带龙头档	否
是否有溢水孔	有
材料	绮美石，特配同材质弹跳落水
备注	本产品只提供白色 (0)

产品尺寸图: (单位:毫米)



尺寸资料

产品尺寸均为标准值，误差均符合美国机械工程师协会(ASME)A112.19.2标准。

(T) 使用提拉杆去水头238mm。

(S) 356mm: 此尺寸根据305mm冒口计算，须按实际情况调整。

采用图示中心线安装时，确保水流与脸盆边缘间至少有50mm。

出水嘴须最少高达76mm(从脸盆最高点到出水嘴垂直距离)并根据ASME A112.1.2标准，有25mm气隙。