

产品规格：

型号	包括配件	表面处理
挂墙式恒温花洒龙头		
K-72643T-4	沁雨多功能手持花洒、软管、花洒托架 装饰盖、石蜡恒温阀芯、离心接头	抛光镀铬(-CP) 香槟 (-SN) 罗曼银 (-BN)

#伸长：出水孔至龙头开孔中心的距离


产品尺寸图：(单位:毫米)

Reference Value

参考值

UNIT: mm

单位：毫米



K-72643T-4