

Installation Instructions

Medicine Cabinet

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 13

Español, página 25

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- Service parts: [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts)
- Care and cleaning: [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean)
- Patents: [kohlercompany.com/patents](https://www.kohlercompany.com/patents)

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials



Stud Finder 3/32", 3/16"

Plus:

- Framing and Drywall Tools
- 2x4s for Framing
- Drywall and Framing Fasteners
- Jigsaw or Keyhole Saw

Before You Begin



CAUTION: Risk of electric shock. Electrical wiring may need to be relocated.


IMPORTANT! Reroute any electrical wires or water supply piping from the wall cavity. If you encounter drain or vent piping or if your wall is load-bearing, consult a professional before proceeding.

NOTICE: The wall cavity must be framed. The cabinet must be secured to framing studs.

NOTE: If purchased, install the surround before the cabinet. Follow the instructions packed with the surround.


NOTE: The cabinet can be rotated during installation for left or right door swing.

1. Verify Minimum Clearances




- Verify that the door will clear all obstacles, such as a faucet or light fixture.
- Provide a minimum distance of 3" (76 mm) between the door and other objects.
- Surface-Mount:** Proceed with the "Surface-Mount - Prepare the Site" section.
- Recess-Mount:** Proceed with the "Recess-Mount - Prepare the Site" section.

2. Surface-Mount - Prepare the Site




- 30" Tall Medicine Cabinets:** Measure distance "A" and position the mounting bar 73" (1854 mm) from floor (recommended).
- 40" Tall Medicine Cabinets:** Measure distance "A" and position the mounting bar 83" (2108 mm) from floor (recommended).
- Mark the position of the mounting bar. Mark the stud locations.

3. Surface-Mount - Install the Mounting Bar



- Using a 3/16" drill bit, drill three holes on the groove of the mounting bar. One hole must be positioned on a stud location.
- Position the mounting bar on the wall.
- Mark the hole locations on the wall.
- Drill holes at the marked locations.
- Insert anchors (not provided) where needed.
- Secure the mounting bar with three 2" hex head screws (provided) or screws provided with the anchors.


4. Surface-Mount - Hang the Cabinet



NOTE: Rotate the cabinet for right or left door swing.


- Slide the hanger hooks onto the top T-slot as shown.
- Position each hook 2" (51 mm) from the ends of the cabinet.
- Lift the cabinet onto the mounting bar.
- Verify that the hooks engage the mounting bar.

5. Surface-Mount - Secure the Cabinet



- Slide a clip onto each end of the top T-slot.
- Verify that the cabinet is centered as desired.
- Drill pilot holes into the wall.
- If needed, insert anchors into the wall.
- Secure the clips with 1-1/2" screws (provided).
- Slide a clip onto each end of the bottom T-slot.
- Position each clip 2" (51 mm) from the ends of the cabinet.
- Drill pilot holes and secure with 1-1/2" screws (provided).


6. Recess-Mount - Prepare the Site



Model	A = Width	B = Height
K-99000 K-99001	13-5/8" (346 mm)	28-1/4" (718 mm)
K-99002 K-99003	18-5/8" (473 mm)	28-1/4" (718 mm)
K-99006 K-99007	22-5/8" (575 mm)	28-1/4" (718 mm)
K-99008 K-99009	32-5/8" (829 mm)	28-1/4" (718 mm)
K-28029	13-5/8" (346 mm)	38-1/4" (972 mm)
K-28030	18-5/8" (473 mm)	38-1/4" (972 mm)
K-28031	22-5/8" (575 mm)	38-1/4" (972 mm)
K-28032	32-5/8" (829 mm)	38-1/4" (972 mm)


Measure and mark the cutout for your model.

7. Recess-Mount - Construct the Framing



- Use a jigsaw or keyhole saw to carefully remove the finished wall material from the marked cutout location.
- Frame out the wall cavity. If needed, install a header.
- Secure the drywall to the framing.


8. Recess-Mount - Install the Cabinet



NOTE: Rotate the cabinet for right or left door swing.

- With help, lift and hold the cabinet in the cutout.
- Verify that the cabinet is level.
- Identify the two mounting holes on each side of the cabinet.
- Secure the cabinet to the framing using the four 1-1/2" screws (provided).

9. Complete the Installation



IMPORTANT! Before closing the door, rotate magnifying mirror in.

- Install four clips for each shelf.
- Insert the shelves between slots on the clips.
- To adjust magnifying mirror height, slide the mirror hinge up or down.
- If needed, turn the adjustment screws to align the door.

Instructions d'installation

Armoire à pharmacie

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- **Pièces d'entretien** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la garantie limitée d'un an **KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel



Localisateur de montants 3/32 po, 3/16 po

Plus :

- Outils pour cadre et cloison sèche
- Montants 2x4 pour cadre
- Dispositifs d'attache pour cloison sèche et cadre
- Scie sauteuse ou scie à guichet

Avant de commencer



ATTENTION : Risque de choc électrique. Il sera peut-être nécessaire de déplacer le câblage électrique.


IMPORTANT! Réacheminer tous les câbles électriques ou tuyaux d'alimentation en eau en provenance du vide intérieur du mur. En présence de tuyauterie d'évent ou d'écoulement ou s'il s'agit d'un mur porteur, consulter un professionnel avant de continuer.

AVIS : La cavité interne doit être encadrée. L'armoire doit être attachée aux montants de l'ossature.

REMARQUE : S'il a été acheté, installer l'encadrement avant l'armoire. Suivre les instructions accompagnant l'encadrement.


REMARQUE : L'armoire peut être tournée pendant l'installation pour un pivotement de porte à gauche ou à droite.

1. Vérifier les dégagements minimum




- Vérifier que la porte est dégagée de tous les obstacles, comme un robinet ou un appareil d'éclairage.
- Fournir une distance minimum de 3 po (76 mm) entre la porte et les autres objets.
- Montage en surface** : Suivre la section « Montage en surface - Préparer le site ».
- Montage encastré** : Suivre la section « Montage encastré - Préparer le site ».

2. Montage en surface - Préparer le site




- Armoires à pharmacie de 30 po** : Mesurer la distance « A » et positionner la barre de fixation à 73 po (1 854 mm) du plancher (recommandé).
- Armoires à pharmacie d'une hauteur de 40 po** : Mesurer la distance « A » et positionner la barre de fixation à 83 po (2 108 mm) du plancher (recommandé).
- Marquer la position de la barre de fixation. Marquer les emplacements des montants.

3. Montage en surface - Installer la barre de fixation



- À l'aide d'une mèche de 3/16 po, percer trois trous sur la rainure de la barre de fixation. L'un des trous doit être positionné sur un emplacement de montant.
- Positionner la barre de fixation sur le mur.
- Marquer les emplacements des trous sur le mur.
- Percer des trous aux emplacements marqués.
- Insérer des chevilles d'ancrage (non fournies) aux emplacements nécessaires.
- Fixer la barre de fixation en place avec trois vis à tête hexagonale de 2 po (fournies) ou avec les vis fournies avec les chevilles d'ancrage.


4. Montage en surface - Suspendre l'armoire



REMARQUE : Tourner l'armoire pour un pivotement de porte à droite ou à gauche.


- Enfiler les crochets de suspension sur la fente en T supérieure comme sur l'illustration.
- Positionner chaque crochet à 2 po (51 mm) des extrémités de l'armoire.
- Soulever l'armoire sur la barre de fixation.
- Vérifier que les crochets engagent la barre de fixation.

5. Montage en surface - Fixer l'armoire en place



- Faire glisser une agrafe sur chaque extrémité de la rainure en T supérieure.
- Vérifier que l'armoire est centrée comme souhaité.
- Percer des trous pilotes dans le mur.
- Le cas échéant, insérer des chevilles d'ancrage dans le mur.
- Fixer les agrafes avec des vis de 1-1/2 po (fournies).
- Faire glisser une agrafe sur chaque extrémité de la rainure en T inférieure.
- Positionner chaque agrafe à 51 mm (2 po) des extrémités de l'armoire.
- Percer des avant-trous et attacher avec les vis de 1-1/2 po (fournies).


6. Montage encastré - Préparer le site



Modèle	A = Largeur	B = Hauteur
K-99000 K-99001	13-5/8 po (346 mm)	28-1/4 po (718 mm)
K-99002 K-99003	18-5/8 po (473 mm)	28-1/4 po (718 mm)
K-99006 K-99007	22-5/8 po (575 mm)	28-1/4 po (718 mm)
K-99008 K-99009	32-5/8 po (829 mm)	28-1/4 po (718 mm)
K-28029	13-5/8 po (346 mm)	38-1/4 po (972 mm)
K-28030	18-5/8 po (473 mm)	38-1/4 po (972 mm)
K-28031	22-5/8 po (575 mm)	38-1/4 po (972 mm)
K-28032	32-5/8 po (829 mm)	38-1/4 po (972 mm)


Mesurer et marquer la découpe pour le modèle en question.

7. Montage encastré - Construire le cadre



- À l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie à guichet, retirer avec précaution le matériau du mur fini de l'emplacement de découpe marqué.
- Encadrer le vide intérieur du mur. Si nécessaire, installer un linteau.
- Fixer la cloison sèche en place sur le cadre.


8. Montage encastré - Installer l'armoire



REMARQUE : Tourner l'armoire pour un pivotement de porte à droite ou à gauche.

- En se faisant aider, soulever l'armoire et la tenir dans la découpe.
- Vérifier que l'armoire est à l'horizontale.
- Identifier les deux trous de fixation sur chaque côté de l'armoire.
- Fixer l'armoire sur le cadre avec les quatre vis de 1-1/2" (fournies).

9. Effectuer l'installation



IMPORTANT! Tourner le miroir grossissant vers l'intérieur avant de fermer la porte.

- Installer quatre agrafes pour chaque étagère.
- Insérer les étagères entre les fentes sur les agrafes.
- Pour ajuster la hauteur du miroir grossissant, glisser la charnière du miroir vers le haut ou vers le bas.
- Si nécessaire, tourner les vis de réglage pour aligner la porte.

Instrucciones de instalación

Botiquín

Gracias por elegir productos KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.


- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales

ES




Localizador de postes en la pared 3/32 pulg, 3/16 pulg

Más:

- Herramientas para marcos estructurales y paneles de yeso
- Maderos de 2x4 pulg para el marco estructural
- Sujetadores para paneles de yeso y marcos estructurales
- Sierra caladora eléctrica o de mano

Antes de comenzar

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas.** Tal vez sea necesario cambiar el tendido del cableado eléctrico.


¡IMPORTANTE! Cambie el tendido de los cables eléctricos o la tubería de suministro de agua de la cavidad en la pared. Si hay tubos de desagüe o de venteo, o si la pared es de carga, consulte a un profesional antes de continuar.

AVISO: La cavidad en la pared debe tener un marco estructural. El botiquín debe quedar fijo a los postes del marco estructural.

NOTA: Si ha comprado la estructura circundante, instálela antes de instalar el botiquín. Siga las instrucciones adjuntas a la estructura circundante.

NOTA: Es posible girar el botiquín durante la instalación para que la puerta abra hacia la derecha o hacia la izquierda.


1. Verifique los espacios libres mínimos.



- Verifique que la puerta libre todos los obstáculos (como una grifería o una unidad de iluminación).
- Deje una distancia mínima de 3" (76 mm) entre la puerta y otros objetos.
- Montaje en superficie:** Siga a la sección "Montaje en superficie - Prepare el sitio".
- Montaje empotrado:** Siga a la sección "Montaje empotrado - Prepare el sitio".


2. Montaje en superficie - Prepare el sitio

ES



- Botiquines de 30 pulg de altura:** Mida la distancia "A" y coloque la barra de montaje a 73" (1854 mm) del piso (se recomienda).
- Botiquines de 40 pulg de altura:** Mida la distancia "A" y coloque la barra de montaje a 83" (2108 mm) del piso (se recomienda).
- Marque la posición de la barra de montaje. Marque la ubicación de los postes de madera.


3. Montaje en superficie - Instale la barra de montaje



- Con una broca de 3/16 pulg, taladre 3 orificios en la ranura de la barra de montaje. Un orificio debe quedar donde haya un poste de madera.
- Coloque la barra de montaje en la pared.
- Marque la ubicación de los orificios en la pared.
- Taladre orificios en los lugares marcados.
- Introduzca anclajes (no se incluyen) donde sea necesario.
- Fije la barra de montaje con 3 tornillos de cabeza hexagonal de 2 pulgadas, o con los tornillos que se incluyen con los anclajes.

4. Montaje en superficie - Cuelgue el botiquín


ES



NOTA: Gire el botiquín para que la puerta abra hacia la derecha o hacia la izquierda.

- Deslice los ganchos de suspensión en la ranura en T superior, como se ilustra.
- Coloque cada uno de los ganchos a 2" (51 mm) de los extremos del botiquín.
- Levante el botiquín a la barra de montaje.
- Asegúrese de que los ganchos enganchen en la barra de montaje.

5. Montaje en superficie - Fije el botiquín





E
S

- Deslice un clip en cada uno de los extremos de la ranura en T superior.
- Verifique que el botiquín quede centrado, según lo desee.
- Taladre orificios guía en la pared.
- De ser necesario, introduzca anclajes en la pared.
- Fije los clips con tornillos de 1-1/2 pulg (se incluyen).
- Deslice un clip en cada uno de los extremos de la ranura en T inferior.
- Coloque cada uno de los clips a 2" (51 mm) de los extremos del botiquín.
- Taladre orificios guía y fije con tornillos de 1-1/2 pulg (se incluyen).

6. Montaje empotrado - Prepare el sitio


E
S



Modelo	A = Ancho	B = Altura
K-99000 K-99001	13-5/8" (346 mm)	28-1/4" (718 mm)
K-99002 K-99003	18-5/8" (473 mm)	28-1/4" (718 mm)
K-99006 K-99007	22-5/8" (575 mm)	28-1/4" (718 mm)
K-99008 K-99009	32-5/8" (829 mm)	28-1/4" (718 mm)
K-28029	13-5/8" (346 mm)	38-1/4" (972 mm)
K-28030	18-5/8" (473 mm)	38-1/4" (972 mm)
K-28031	22-5/8" (575 mm)	38-1/4" (972 mm)
K-28032	32-5/8" (829 mm)	38-1/4" (972 mm)

Mida y marque la abertura recortada para su modelo.

7. Montaje empotrado - Construya el marco estructural




E
S

- Con una sierra caladora eléctrica o manual retire con cuidado el material de la pared acabada del lugar de la abertura recortada marcada.
- Construya un marco estructural en el perímetro de la cavidad en la pared. De ser necesario, instale un dintel.
- Fije el panel de yeso al marco estructural.

8. Montaje empotrado - Instale el botiquín


ES



NOTA: Gire el botiquín para que la puerta abra hacia la derecha o hacia la izquierda.

- Con ayuda, suba y sostenga el botiquín en la abertura recortada.
- Verifique que el botiquín quede nivelado.
- Identifique los 2 orificios de montaje a cada lado del botiquín.
- Fije el botiquín al marco estructural con los 4 tornillos de 1-1/2 pulg (se incluyen).

9. Complete la instalación



E
S

¡IMPORTANTE! Gire el espejo de aumento hacia dentro antes de cerrar la puerta.

- Instale 4 clips en cada estante.
- Introduzca los estantes entre las ranuras en los clips.
- Para ajustar la altura del espejo de aumento, deslice las bisabras del espejo hacia arriba o hacia abajo.
- De ser necesario, gire los tornillos de ajuste para alinear la puerta.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Mexico: 001-800-456-4537
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2022 Kohler Co.



1516730-2

1516730-2-B