KOHLER®

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

ทอธ

73194T-4 ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง



****ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์**

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

KOHLER®

ข้อแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

ทอธ

73194T-4 ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง

ก่อนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกต:

1. เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดีเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ
2. ตรวจสอบความเสียหายและรอยรั่วซึมบนท่อน้ำประปา เปลี่ยนและซ่อมแซมหากจำเป็น และปิดวาล์วน้ำดีก่อนจะดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์
3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
4. แรงดันน้ำเข้าต่ำสุดสำหรับวาล์ววาล์วเปลี่ยนทางน้ำคือ 0.05 เมกะปาสคาล (0.5 บาร์)
5. แรงดันใช้งานต่ำสุดที่แนะนำคือ 0.1 เมกะปาสคาล (1 บาร์)
6. แรงดันน้ำสูงสุดของหัวฝักบัวคือ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) หากแรงดันน้ำเกิน 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) ให้ลดแรงดันน้ำลง อุณหภูมิน้ำสูงสุดที่ 60°C ควรเก็บหัวฝักบัวให้ห่างเครื่องทำความร้อนซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

คำแนะนำการใช้งาน

ยกก้านโยกขึ้นอย่างระมัดระวัง หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดน้ำร้อน และหมุนก้านโยกทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดน้ำเย็น

หมุนมือจับวาล์วเปลี่ยนทางน้ำทวนเข็มนาฬิกาเพื่อใช้งานฝักบัวสายอ่อน และหมุนในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อใช้งานฝักบัวก้านแข็ง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ระยะการติดตั้ง

*ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
*หน่วย: มม.



73194T-4

ข้อแนะนำการติดตั้ง



การติดตั้งก๊อกน้ำ

เมื่อจะทำการติดตั้งก๊อกน้ำ ผู้ติดตั้งจะต้องเตรียมเกลียวท่อน้ำดีตัวเมียขนาด G1/2″ (1) โดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางทั้งสองฝั่งห่างกัน 150 มม. และให้ได้ระดับ เกลียวจะต้องไม่บิดหรือโค้งงอ และไม่ยื่นออกจากผนัง โดยให้ท่อน้ำร้อนอยู่ด้านซ้ายมือ

เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดีเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ ติดตั้งข้อเยื้อง (2) ทั้งสองชิ้นเข้ากับท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น ใช้เทปพันเกลียวพันที่เกลียวท่อ



ปรับข้อเยื้องให้มีระยะจากจุดศูนย์กลางทั้งสองฝั่งห่างกัน 150 มม. และให้ได้ระดับ โดยให้ข้อเยื้องยื่นออกจากผนัง 29 มม. จากนั้นสวมฝาครอบ (3) เข้ากับข้อเยื้องให้ชิดเข้ากับผนัง

สวมแหวนรอง (4) เข้ากับนอต (5) จากนั้นประกอบนอตเข้ากับข้อเยื้อง ขันนอตให้แน่นด้วยประแจแบบสายรัด หรืออาจใช้ผ้านุ่มรองระหว่างประแจแบบทั่วไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อไม่ให้พื้นผิวผลิตภัณฑ์เกิดรอยขีดข่วน

วิธีการติดตั้งก้านฝักบัว



กำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งก้านฝักบัว โดยอ้างอิงจากระยะติดตั้ง เจาะรูบนผนังโดยขนาดรูขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของพุก (6) และฐานรองก้านฝักบัวตัวล่าง (8-1) (**ข้อสังเกต**: ให้สัญลักษณ์ลูกศรที่ปรากฏอยู่บนฐานชี้ขึ้นด้านบน) จากนั้นสวมพุกเข้ากับรูและยึดฐานรองก้านฝักบัวตัวล่างเข้ากับผนังให้แน่นด้วยสกรู (7)

ปรับชุดราวเลื่อน (9) เพื่อกำหนดจุดที่จะติดตั้งฐานรองก้านฝักบัวตัวบน (8-2) สวมข้อต่อท่อตรง (10) เข้ากับราวเลื่อน และประกอบเข้ากับฐานรองก้านฝักบัว (**ข้อสังเกต**: ให้สัญลักษณ์ลูกศรที่ปรากฏอยู่บนฐานชี้ขึ้นด้านบน) แล้วจึงขันสกรูยึดข้อต่อ (12) เข้ากับข้อต่อท่อตรงให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม (11)

จัดตำแหน่งราวเลื่อนลงบนผนังให้เหมาะสม ประกอบชุดวาล์วเปลี่ยนทางน้ำ (13) เข้ากับฐานรองก้านฝักบัวตัวล่าง แล้วขันให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม และทำเครื่องหมายตำแหน่งของฐานรองก้านฝักบัวตัวบน (8-2) จากนั้นแยกชุดราวเลื่อนกับข้อต่อ (10) ออกจากกัน (**ข้อสังเกต**: ระวังสกรูสูญหาย)

เจาะรูตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายเอาไว้ สวมพุกเข้ากับรู และยึดฐานรองก้านฝักบัวตัวบน (8-2) เข้ากับผนังให้แน่นด้วยสกรู ประกอบข้อต่อท่อตรง (10) เข้ากับฐานรองก้านฝักบัวตัวบน ยึดให้แน่นด้วยสกรู สวมฝาครอบ (14) เข้ากับราวเลื่อน และประกอบราวเลื่อนกลับเข้ากับฐานรองก้านฝักบัวตัวบน ขันฝาครอบเข้ากับฐานรองจนชิดเข้ากับผนัง

ประกอบชุดก้านฝักบัว (15) เข้ากับชุดราวเลื่อน แล้วสวมนอต (16) เข้าในชุดก้านฝักบัวโดยใช้ผ้านุ่มรองระหว่างนอตและชุดก้านฝักบัว จากนั้นจึงขันนอตเข้ากับชุดราวเลื่อนด้วยประแจแบบสายรัด หรืออาจใช้ผ้านุ่มรองระหว่างประแจแบบทั่วไปกับผลิตภัณฑ์ เพื่อไม่ให้พื้นผิวผลิตภัณฑ์เกิดรอยขีดข่วน



การติดตั้งหัวฝักบัวและสายฝักบัว

ประกอบสายฝักบัวความยาว 500 มม. (18) เข้ากับทางน้ำออก (19) และข้อต่อก้านฝักบัว (20) โดยสวมแหวนรอง (17) เข้าในปลายสายทั้งสองด้าน

หมุนมือบิดวาล์วเปลี่ยนทางน้ำ (21) เปิดน้ำร้อนและน้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที เพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ

ประกอบสายฝักบัวความยาว 1500 มม. (24) เข้ากับข้อต่อชุดวาล์วเปลี่ยนทางน้ำ (23) โดยใส่แหวนรอง (22) เข้าในปลายสายฝักบัวทั้งสองด้าน และอาจใส่ตัวลดแรงดันน้ำ (25) เข้ากับทางน้ำเข้าหัวฝักบัว (26) หากต้องการ จากนั้นขันสายฝักบัวทั้งสองด้านให้แน่น



การติดตั้งหัวฝักบัวก้านแข็ง

หมุนมือบิดวาล์วเปลี่ยนทางน้ำ เปิดน้ำร้อนและน้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที เพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ก่อนทำการติดตั้งหัวฝักบัวก้านแข็ง (27)

อาจใส่ตัวลดแรงดันน้ำ (28) เข้ากับทางน้ำเข้าหัวฝักบัวก้านแข็งหากต้องการ จากนั้นประกอบหัวฝักบัวก้านแข็งเข้ากับชุดก้านฝักบัว โดยใส่แหวนรอง (29) เข้ากับทางน้ำออกของก้านฝักบัว ขันหัวฝักบัวก้านแข็งให้แน่นด้วยประแจแบบสายรัด

ทดสอบการติดตั้ง



ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขันข้อต่อทุกตัวจนแน่นและมือบิดก้านโยกอยู่ในตำแหน่งปิด

เปิดวาล์วน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึม ซ่อมแซมหากจำเป็น

ถอดสายฝักบัวความยาว 500 มม. (18) ออก เปิดน้ำร้อนและน้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ 1 นาทีเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ จากนั้นปิดก๊อกน้ำ และประกอบสายฝักบัวกลับเข้าที่เดิม

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

สำหรับทุกพื้นผิว: ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจจะมีส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ได้จึงไม่แนะนำให้ใช้ในการทำความสะอาด

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิกัดกร่อน