

### Features

- Brass construction
- G1/2" thread connection
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Smaller size and reduce weight by using 35 mm valve
- Includes escutcheon
- Includes diverter

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


## RECESSED BATH AND SHOWER VALVE MIXER K-24753X-4




### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-24753X-4	Honesty recessed bath and shower valve mixer	CP: Polished Chrome

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



**Flow Curve - Bath Spout**




**Flow Curve - Handshower**

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

### คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธโร คงทน เงางาม
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- ขนาดและน้ำหนักที่เบา ด้วยวาล์วขนาด 35 มม.
- พร้อมฝาดรอปวาล์ว
- พร้อมวาล์วเปลี่ยนทางน้ำ

### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ชุดฝาดรอปและวาล์วผสมฝังกำแพง  
ลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบน้ำ


## K-24753X-4




### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-24753X-4	ชุดฝาดรอปและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบน้ำ รุ่นออสเตรีย	CP: สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธโรในประเทศของท่าน



กราฟแสดงอัตราการไหล ก๊อกกลางอ่างอาบน้ำ




กราฟแสดงอัตราการไหล ฝักบัวสายอ่อน

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์