

KOHLER®

K-2956-1/4/8 珀斯唯 PERSUADE™

一体化釉面陶瓷台盆 VITREOUS CHINA LAVATORY 切割图/安装说明书 CUT-OUT TEMPLATE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

R50.8

沿此线切割
CUT ALONG THIS LINE
按实际大小标绘切割图时，确保横向及纵向尺寸与切割图上所标尺寸相符。
WHEN PLOTTING TEMPLATE FULL SIZE:
Make sure horizontal and vertical dimensions match the dimensions labeled on the template.


安装之前

- 留意当地所有给排水及建筑规定。
- 检查污水管及供水管，如有需要请更换。
- 安装之前，先开启新台盆的包装，并小心检查新的台盆是否有损坏，再将台盆放回包装盒内，到安装时才取出。
- 若为更换新台盆，须确保现有的柜台孔口与新台盆的切割位相同或较后者小。
- 请使用同时印在此说明书上的切割图，标划正确之切割位。
- 科勒台盆是根据美国标准制造的，与美式洗脸盆配件相配。其它洗脸盆配件可能与之不相配。

所需工具及物料 (不随货供应)




TOOLS AND MATERIALS (Not Supplied)



尺寸图

Reference Value
参考值




	K-2956-1	K-2956-4	K-2956-8
Spout 出水口	35 D.	32 D.	35 D.
Faucet 龙头口	32 D.	32 D.	35 D.

科勒公司保留随时变更图中标示尺寸的权利，无需另行通知。
Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.

ROUGHING-IN


单位:毫米
Unit:mm



	Length 长	Width 宽	Height 高	Depth 盆深
Outer 外径	641	562	152	
Inner 内径	478	352	101	

拆除旧脸盆

- 关掉水龙头的供水源。
- 打开龙头阀门，然后断开供水管。
- 再旋开排水装置，并拿开弯管。
- 移走旧脸盆。



REMOVE EXISTING LAVATORY

- Turn off the water supply to the faucet.
- Open the faucet valves, then disconnect the supply lines.
- Disconnect the drain assembly and remove the trap.
- Remove the existing lavatory.

浴室柜安装方式



- 若安装至科勒浴室柜：请参阅浴室柜中所附说明书。
- 按照制造商的说明安装龙头和排水管道。

如图所示，沿台盆边缘连续均匀地涂抹6mm的硅胶。

重要信息！为确保安装顺利，请在搬动台盆时寻求他人帮助。


重要信息！台盆的前后左右必须与浴室柜齐平。

- 将台盆置于浴室柜之上。
- 调整台盆至水平。
- 抹去多余硅胶。
- 按照制造商的说明等待硅胶凝固。
- 连接水源和排水管道。
- 试水，并检查是否存在渗漏。




台面安装方式

- 清空柜子，预留安装空间。
Verify cabinet clearance.




Countertop Installation


- 沿内线切割安装模板。
Cut along the inside line.



- 标记切割框。
Trace the cut-out.




- 安装龙头和排水管道。
Install faucet and drain.




- 钻导孔，并切割台盆。
Drill pilot hole and cut the countertop opening.




- 调整台盆位置，并安装台盆。必要时可调整切割框。
Verify fit. Adjust cutout if needed.




- 连接供水和排水管道。
Make drain and water supply connections.



- 涂抹硅胶，并抹去多余硅胶。
Apply sealant and wipe away excess.



- 试水，并检查是否存在渗漏。
Run water into the lavatory and check for leaks.



护理和清洁

为保持脸盆光洁如新，须确保每次使用后彻底冲洗干净，切勿使用腐蚀性的清洁剂，以免刮花及破坏脸盆的表面。要清除顽固污垢，油漆或柏油，可使用松油或油漆稀释剂。

不要在0°C以下的水环境中使用。

警告：请勿使用钢丝球等硬质材料擦洗产品表面，特别是产品商标处。

CARE AND CLEANING

To keep your lavatory looking new, make sure you rinse it out thoroughly after each use. **DO NOT USE ABRASIVES** on this product, as they will scratch and ruin the surface. Stubborn stains, paint, or tar can be removed with turpentine or paint thinner. Do not use the product in the water below 0°C.

CAUTION: Please do not use hard materials (like scouring pad) to clean product surface, especially the product logo.

1172757-T01-A

科勒(中国)投资有限公司
上海市闸北区江场三路158号 邮编: 200436

© 版权为科勒中国有限公司所有, 2011
© Copyright Kohler China Ltd., 2011

591mm