




### INSTALLATION INSTRUCTIONS




**P21520**



**P21521**



**P21522**



**P21523**

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


### THANK YOU FOR CHOOSING KALLISTA

We appreciate your commitment to KALLISTA quality products. Please take a moment to review this manual before you install your KALLISTA product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.


### IMPORTANT INFORMATION

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- The appearance of your product may differ from what is shown in these instructions, however, the installation procedure is the same.
- KALLISTA reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

### TOOLS AND MATERIALS




Strap Wrench



Sealant Tape

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## INSTALL THE SHOWER ARM



**CAUTION: Risk of product damage.** To avoid plugging the showerhead spray outlets, use thread sealant tape on the shower arm threads. Do not use thread sealant compound (pipe dope).

**NOTE:** The showerhead and escutcheon are not provided.

- Remove the temporary nipple from the shower ell.
- Slide the escutcheon onto the end of the shower arm that will be closest to the wall/ceiling.
- Apply thread sealant tape to the shower arm threads closest to the wall/ceiling.
- Thread the showerarm into the shower ell.
- Carefully tighten the shower arm with a clean strap wrench.
- With the showerhead off, turn on the water to flush out the system.
- Check connections for leaks. Repair as needed.
- Turn off the water.
- Install the showerhead according to the showerhead manufacturer's instructions.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


### MERCI D'AVOIR CHOISI KALLISTA

Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité KALLISTA. Prendre le temps nécessaire pour se familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit KALLISTA. En cas de problèmes relatifs à l'installation ou au rendement, ne pas hésiter à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.


### RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation en eau principale.
- L'apparence du produit en question pourrait être différente de ce qui est indiqué dans ces instructions, mais la procédure d'installation est la même.
- KALLISTA se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des produits sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

### OUTILS ET MATÉRIEL




Clé à sangle



Ruban d'étanchéité

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## INSTALLER LE BRAS DE DOUCHE



**ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Pour éviter de boucher les orifices de sortie de pulvérisation de la pomme de douche, utiliser du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets du bras de douche. Ne pas utiliser des pâtes d'étanchéité pour filets (pâte lubrifiante)

**REMARQUE :** La pomme de douche et la rosace ne sont pas fournies.

- Retirer le mamelon temporaire du coude de la douche.
- Glisser la rosace sur l'extrémité du bras de la douche qui est le plus proche du mur/plafond.
- Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets du bras de douche le plus proche du mur/plafond.
- Enfiler le bras de la douche dans le coude de la douche.
- Serrer délicatement le bras de douche avec une clé à courroie propre.
- Avec la pomme de douche retirée, ouvrir l'eau pour purger le système.
- Inspecter les connexions pour y rechercher des fuites éventuelles. Effectuer les réparations au besoin.
- Couper l'eau.
- Installer la pomme de douche conformément aux instructions du fabricant de la pomme de douche.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


### GRACIAS POR ELEGIR PRODUCTOS KALLISTA.

Le agradecemos su compromiso con los productos de calidad KALLISTA. Dedique unos minutos a leer este manual antes de instalar su producto KALLISTA. En caso de tener problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono que se encuentra en la parte inferior de la página.


### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- La apariencia de su producto puede diferir de lo que se indica en estas instrucciones; sin embargo, el procedimiento de instalación es el mismo.
- KALLISTA se reserva el derecho a modificar el diseño de productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

### HERRAMIENTAS Y MATERIALES




Llave de apriete  
de correa



Cinta selladora

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## INSTALE EL BRAZO DE DUCHA



**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** Para evitar que se tapen las salidas de rocío de la cabeza de ducha, use cinta selladora de roscas en las roscas del brazo de la ducha. No use compuesto sellador de roscas (pipe dope).

**NOTA:** No se incluyen la cabeza de ducha ni el chapetón.

- Retire el niple provisional del codo de la ducha.
- Introduzca el chapetón en el extremo del brazo de la ducha más cercano a la pared o al techo.
- Aplique cinta selladora de roscas a las roscas del brazo de ducha más cercanas a la pared o al techo.
- Enrosque el brazo de ducha al codo de la ducha.
- Con cuidado apriete el brazo de la ducha con una llave de apriete de correa limpia.
- Con la cabeza de ducha desmontada, deje que corra agua en el sistema hasta que quede enjuagado y vacío.
- Verifique que las conexiones no tengan fugas. Haga las reparaciones necesarias.
- Cierre el agua.
- Instale la cabeza de ducha de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la cabeza de ducha.

## NEED HELP?

Contact our Customer Service Department.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Service parts:** visit the product page at [kallista.com](http://kallista.com)
- **Care and cleaning:** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)
- **Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

### Warranty

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

## BESOIN D'AIDE?

S'adresser à notre centre de services à la clientèle.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site [kallista.com](http://kallista.com)
- **Entretien et le nettoyage :** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)
- **Brevets :** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

### Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de cinq ans de KALLISTA®**, fournie sur le site [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

## ¿NECESITA AYUDA?

Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** visite la página del producto en [kallista.com](http://kallista.com)
- **Cuidado y limpieza:** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)
- **Patentes:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

### Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Si lo desea, solicite al Departamento de Atención al Cliente una copia en papel de los términos de la garantía.