




CONTENTS

Tools Needed - **2**

Parts - **2**

Prep the Wall - **3**

Assemble the Frame - **5**

Frame Installation - **6**

GENERAL INFORMATION


This instruction manual contains information on how to assemble a freestanding Cartesian or Profiles Vanity. These accessories come in several widths and will only work with matching size Cartesian and Profiles vanities. These instructions are meant to be supplemental to your vanity's instructions. Refer to the instructions included with your vanities for all information regarding electrical option(s) that may have been provided.

When combined with Cartesian or Profiles vanities, this accessory needs special site preparation. Do not install vanities until all framing, plumbing and electrical option rough-ins have been completed and wall surface has been finished. We recommend using the services of a professional installer. Observe all local building codes.


Save these instructions for future use and reference. An improper installation voids the warranty. Installed vanities cannot be returned.

If you experience any problems with your vanities, contact your dealer or Robern directly.

TOOLS NEEDED




PARTS




Freestanding Vanity Leg Base


[216-1207] Leg Mount Hardware Bag



Optional Mounting Hardware Bag




[216-1073]* Mounting Hardware Bag




* Components required have been provided with the vanity.

PREP THE WALL



SIDE VIEW SHOWING BLOCKING LOCATION IN WALL.



PREP THE WALL

There are two types of electrical options available for vanities. The first is a night light option ordered with the vanity. The second is an electrical accessory [VAELECTRIC]. Both of these options can be plugged into the same outlet.


The outlet must be wired to a 120vac 20 amp GFCI circuit. We do not recommend using a GFCI outlet because resetting it under the vanity will be inconvenient.

The night light has no switch. A switch can be wired to one receptacle in the outlet to operate the night light.

All applicable electrical codes in your area must be followed.

The outlet can be installed to the left or right of center depending on which side the VAELECTRIC accessory will be located.



Plumbing should be located as shown to prevent interference with the vanity drawers.



ASSEMBLE THE FRAME



Note: The combination of vanities used in your installation may visually vary from the images shown. For reference, an H1 False Front frame over an H2 Drawer frame is shown in the following steps.

1. Arrange the Vanity Frames in the desired orientation above the Leg Base. Install a #10 screw [SS268] and #10 washer [203-1390] through each hole closest to the front and back edge of each side into a #10 Nut [203-1317]. Use a 5/16" wrench and #2 Phillips head screwdriver to tighten the assembly until firmly secure.
2. Attach the Leg Base to the assembled vanity frame using four #10-24 x 1/2" screws [203-1530] and four #10 washers [203-1390] included with Leg Base. Use a #2 Phillips head screwdriver to tighten until firmly secure.



FRAME INSTALLATION

1. Place the vanity frame in position against the wall and plumbing. Using a level, adjust the feet under the rear legs until the vanity frame is level, side to side.
2. Using a level, adjust the feet under the front legs until the vanity frame is level, front to back. Re-check level side to side and diagonally (corner to corner) and adjust as necessary.





FRAME INSTALLATION

3. Secure the vanity frame to the wall using the supplied structural bolts [203-1256].

NOTE: To ensure user safety and correct installation, properly anchor the vanity into studs at the positions shown (Fig 3A). If there are no studs in these areas, 3/8" holes can be added to the top of the frame member in locations which align with the wall studs, or use the toggle bolts [203-1293] provided, in the hole locations as shown (Fig 3B). Follow instructions shown on toggle bolt packaging.

Refer to instruction included with vanity to complete installation.



USE AND MAINTENANCE

The vanity sides, drawer front and interior are constructed of glass and aluminum. Use only a damp cloth to clean. Ammonia or vinegar based cleaners can damage mirrors.

A 50/50 solution of water and isopropyl alcohol is recommended for cleaning the vanity. A mild detergent may be used on the surfaces.

When cleaning, spray the cloth, not the vanity, mirror, or surround surfaces. Do not use abrasive cleansers on any part of the vanity.



WARRANTY

Limited Warranty One Year Term

Robern warrants to the original purchaser that, it will, at its election repair, replace, or make appropriate adjustment to products made by this company shown to have significant defects in material or workmanship which are reported to Robern in writing within one (1) year from the date of delivery. Robern is not responsible for installation costs. The warranty is void in the event the product is damaged in transit, or if damage or failure is caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, damage in an accident, improper maintenance, or any repairs other than those authorized by Robern. At the expiration of the one year warranty period, Robern shall be under no further obligation under any warranty, expressed or implied, including the implied warranty of merchantability. Robern shall not be liable for any consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of its products. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any liability against Robern under any implied warranty, including the warranty of merchantability, is expressly limited to the terms of this warranty. Permission to return any merchandise under this warranty must be authorized by Robern and returned prepaid by the purchaser. Claims under this warranty should be sent directly to your dealer.

©2020 Robern, Inc.

All rights reserved




TABLE DES MATIÈRES

Outils nécessaires - **2**
 Pièces - **2**
 Préparation du mur - **3**
 Assembler le cadre - **5**
 Installation du cadre - **6**

INFORMATION GÉNÉRALE

Ce manuel d'instructions contient des informations sur la manière d'assembler un Cartésien autonome ou profiler un meuble-lavabo. Ces accessoires sont disponibles en plusieurs largeurs et ne fonctionnent qu'avec des meubles-lavabos de taille correspondante, de type cartésien ou profilé. Ces instructions sont destinées à compléter les instructions de votre meuble-lavabo. Reportez-vous aux instructions fournies avec vos meubles-lavabos pour toute information concernant les options électriques fournies au préalable.

Lorsqu'il est combiné avec des meubles-lavabos Cartésien ou profilés, cet accessoire nécessite une préparation spéciale du site. N'installez pas les meubles-lavabos avant que tous les travaux de charpente, de plomberie et d'électricité aient été effectués et que la surface des murs soit prête. Il est recommandé de faire appel aux services d'un installateur professionnel. Respectez tous les règlements en matière de construction locaux.

Conserver ces instructions pour un usage et une référence ultérieurs. Une installation non appropriée annule la garantie. Les meubles de toilette installés ne peuvent pas être retournés.

En cas de problèmes avec vos meubles de toilette, communiquer avec le concessionnaire ou directement avec Robern.

CONTENIDO

Herramientas necesarias - **2**
 Piezas - **2**
 Preparación de la pared - **3**
 Monte el marco - **5**
 Instalación del marco estructural - **6**

INFORMACIÓN GENERAL


Este manual de instrucciones contiene información sobre cómo montar un tocador independiente Cartésien o Profiles. Esos accesorios están disponibles en diferentes dimensiones de ancho y solo funcionan con tocadores que tengan tamaños específicos a los de los tocadores Cartésien y Profiles. Estas instrucciones tienen como finalidad complementar las instrucciones de su tocador. Consulte las instrucciones incluidas en su tocador para obtener toda la información relacionada con las diferentes opciones eléctricas que pudiese incluir su mueble.

Si se combina con los tocadores Cartésien o Profiles, este accesorio requiere de una preparación especial de su sitio de montaje. No monte el tocador hasta que haya finalizado correctamente la instalación de los marcos, tuberías y complementos eléctricos, así como la superficie que debe montarse en la pared. Recomendamos que recurra a los servicios de un instalador profesional. No olvide seguir los códigos locales de construcción.

Guarde estas instrucciones para uso futuro y como referencia. La instalación incorrecta invalida la garantía. Los tocadores instalados no pueden ser devueltos.


Si tiene algún problema con sus tocadores, comuníquese con su concesionario o directamente con Robern.

OUTILS NÉCESSAIRES



HERRAMIENTAS NECESARIAS

PIÈCES



Pieds de meuble-lavabo indépendant /
Base para las patas de un tocador independiente

PIEZAS

[216-1207]
Sac de Matériel Mont Jambe / Bolsa de
Hardware para Montaje en la Pierna




[203-1503]
(4) #10-24 x 1/2"
Vis / Tornillo



[203-1390]
(4) #10 Rondelle /
Arandela

Kit de Montage Optionnel / Bolsa
con Accesorios de Montaje Opcional



[203-1293]
(2) Boulon à ailettes /
Perno de palanca

[216-1073]*
Sac de Visserie de Fixation /
Bolsa de Herrajes de Montaje



[203-1256]
(4) 5/16" x 2-1/2"
Boulon / Perno
estructural



[SS674]
(5) #10 x 2" Hélice /
Tornillo




[203-1270]
Goupille T-30 /
Llave T-30

* Les composants nécessaires ont été fournis avec le meuble-lavabo.


* Todos los componentes necesarios están incluidos en la caja del tocador.

PRÉPARER LE MUR



VUE LATÉRALE INDIQUANT L'EMPLACEMENT DE BLOCAGE DANS LE MUR.
LA VISTA LATERAL MUESTRA EL LUGAR PARA LOS MADEROS DE REFUERZO EN LA PARED.

PREPARACIÓN DE LA PARED



PRÉPARER LE MUR

Deux types d'options électriques sont disponibles pour les meubles de toilette. La première option est une option de veilleuse commandée avec le meuble de toilette. La deuxième option est un accessoire électrique [VAELECTRIC]. Les deux options peuvent être branchées dans la même prise.

La prise doit être câblée sur un circuit GFCI de 120 V c.a. et 20 ampères. Nous déconseillons d'utiliser une prise GFCI parce que sa réinitialisation sous l'armoire de toilette ne serait pas pratique.

La veilleuse ne comprend pas d'interrupteur. Il est possible de câbler un interrupteur sur un réceptacle dans la prise pour faire fonctionner la veilleuse.

Tous les codes électriques applicables dans votre région doivent être suivis.

La prise peut être installée vers la gauche ou la droite du centre en fonction du côté sur lequel l'accessoire VAELECTRIC sera situé.

La plomberie doit être située tel qu'indiqué pour empêcher une interférence avec les tiroirs du meuble de toilette.

PREPARACIÓN DE LA PARED

Hay dos tipos de opciones eléctricas disponibles para los tocadores. La primera es una opción de luz nocturna que se ordena con el tocador. La segunda es un accesorio eléctrico [VAELECTRIC]. Ambas opciones pueden conectarse al mismo tomacorriente.


El tomacorriente debe estar cableado a un circuito GFCI de 120 VAC 20 AMP. No recomendamos usar un tomacorriente GFCI, ya que restablecerlo bajo el tocador resultaría inconveniente.

La luz nocturna no tiene interruptor. Se puede cablear un interruptor a un receptáculo en el tomacorriente para usar la luz nocturna.

Se deben cumplir todos los códigos eléctricos que correspondan.

El tomacorriente puede instalarse a la izquierda o a la derecha del centro, de acuerdo al lado en que se vaya a instalar el accesorio VAELECTRIC.

La plomería se debe ubicar como se muestra para evitar interferencia con los cajones del tocador.





ASSEMBLER LE CADRE

REMARQUE : La combinaison des meubles-lavabos utilisés dans votre installation peut varier visuellement par rapport aux images présentées. Pour référence, un cadre de fausse-façade H1 sur un cadre H2 Tiroir est présenté dans les étapes suivantes.

1. Disposez les cadres du meuble-lavabo dans la direction souhaitée au-dessus des jambes. Installez une vis n° 10 [SS268] et une rondelle n° 10 [203-1390] dans le trou le plus proche des bords avant et arrière de chaque côté dans un écrou n° 10 [203-1317]. Utilisez une clé de 5/16 po et un tournevis cruciforme n° 2 pour resserrer le montage jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

2. Fixez la base des pieds au cadre de meuble-lavabo assemblé à l'aide de quatre vis #10-24 x 1/2" [203-1530] et de quatre rondelles #10 [203-1390] incluses avec la base des pieds. Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour serrer jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.



ASSEMBLER LE CADRE


NOTA: La combinación de tocadores que utilice en el montaje podrá variar visualmente de las imágenes que se muestran en este documento. Para su referencia, en los siguientes pasos aparece un marco de una parte frontal falsa H1 sobre un marco de un cajón H2.

1. Coloque los marcos del tocador en la orientación deseada sobre la base de la pata. Introduzca un tornillo #10 [SS268] y una arandela #10 [203-1390] a través de cada orificio que esté más cercano al extremo frontal y posterior de cada lado en una tuerca #10 [203-1317]. Utilice una llave de 5/16" y un destornillador de estrella #2 para apretar el conjunto hasta que quede ajustado con firmeza.

2. Fije la base de la pata al marco del tocador ensamblado con cuatro tornillos #10-24 x 1/2" [203-1530] y cuatro arandelas #10 [203-1390] incluidas con la base de la pata. Use un destornillador Phillips no 2 para apretar hasta que quede firmemente asegurado.


INSTALLATION DU CADRE

1. Placez le cadre du meuble-lavabo contre le mur et la tuyauterie. À l'aide d'un mètre, ajustez les pieds sous les pieds arrière jusqu'à ce que le cadre du Vanity soit de niveau, d'un côté à l'autre.
2. À l'aide d'un niveau, ajustez les pieds sous les pieds avant jusqu'à ce que le cadre du meuble-lavabo soit à niveau, de face et de dos. Vérifiez à nouveau le niveau d'un côté à l'autre et en diagonale (coin à coin) et ajustez si nécessaire.



INSTALACIÓN DEL MARCO ESTRUCTURAL

1. Coloque el marco del tocador en la posición deseada contra la pared y la tubería. Utilizando un nivelador, ajuste las bases que están por debajo de las patas posteriores hasta que el marco del tocador esté nivelado de lado a lado.
2. Utilizando un nivelador, ajuste las bases que están por debajo de las patas frontales hasta que el marco del tocador esté nivelado en la parte frontal y posterior. Verifique de nuevo que está nivelado de lado a lado y de forma diagonal (de esquina esquina) y ajuste las bases según sea necesario.







INSTALLATION DU CADRE

3. Fixez le meuble-lavabo au mur en utilisant les boulons de fixation fournis [203-1256].

REMARQUE : Pour assurer la sécurité de l'utilisateur et une bonne installation, fixez correctement le meuble-lavabo aux montants dans les positions indiquées (Fig 3A). S'il n'y a pas de goujons, des trous de 3/8 po peuvent être ajoutés au sommet du cadre à des emplacements qui s'alignent avec les goujons du mur, ou utiliser les boulons à ailettes [203-1293] fournis, aux emplacements des trous comme indiqué (Fig 3B). Suivez les instructions indiquées sur l'emballage des boulons à ailettes.

Reportez-vous aux instructions fournies avec le meuble-lavabo pour finaliser l'installation.



INSTALACIÓN DEL MARCO ESTRUCTURAL

3. Ajuste el marco del tocador a la pared utilizando los pernos estructurales proporcionados [203-1256].

NOTA: Para garantizar la seguridad del usuario y su correcto montaje, enganche correctamente el tocador en los broches según la posición que se indica (figura 3A). Si no existen broches en estas áreas, podrá añadir orificios de 3/8" en la parte superior del marco del mueble según las posiciones que sean necesarias para alinearlos con los broches montados en la pared; también puede utilizar los pernos de palanca [203-1293] incluidos, según las ubicaciones de los orificios que aparecen a continuación (figura 3B). Siga las instrucciones que aparecen en la envoltura del perno de palanca.

Consulte las instrucciones incluidas en el tocador para finalizar la instalación.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Les côtés du meuble de toilette, le devant et l'intérieur des tiroirs sont fabriqués en verre et en aluminium. Utiliser seulement un chiffon humide pour nettoyer. Des nettoyeurs à base d'ammoniaque ou de vinaigre peuvent endommager les miroirs.

Une solution de 50/50 d'eau et d'alcool isopropylique est recommandée pour nettoyer le meuble de toilette. Un détergent doux peut être utilisé sur les surfaces.

Lors du nettoyage, vaporiser le chiffon, et non pas le meuble de toilette, le miroir, ou les surfaces avoisinantes. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs sur une partie quelconque de l'armoire de toilette.

Sans ammoniac / Sin amoníaco
Sans vinaigre / Sin Vinagre



USO Y MANTENIMIENTO

Los lados del tocador, los frentes de los cajones y el interior están fabricados de vidrio y aluminio. Para limpiar solo use un paño húmedo. Los limpiadores que contienen amoníaco o vinagre pueden dañar los espejos.

Para limpiar el tocador se recomienda una solución al 50/50 de agua y alcohol isopropílico. Se puede usar una solución ligera de detergente en las superficies.

Al limpiar, rocíe el paño, no el tocador, el espejo ni las superficies alrededor. No use limpiadores abrasivos en ninguna parte del tocador.

GARANTIE

Garantie limitée d'un an

La société Robern garantit à l'acquéreur original qu'elle réparera, remplacera ou ajustera de manière appropriée, à son gré, les produits qu'elle fabrique et faisant preuve de défauts significatifs en matériaux ou en qualité de fabrication qui sont signalés à Robern par écrit dans un délai d'un (1) an suivant la date de livraison. Robern n'est pas responsable des frais d'installation. La garantie est annulée si le produit est endommagé en transit, ou si les dommages ou la défaillance sont le résultat d'une utilisation abusive ou inadéquate, d'un usage anormal, ou d'une installation défectueuse, de dommages survenus lors d'un accident, d'un entretien inapproprié, ou de toute réparation effectuée par des personnes non autorisées par Robern. Lors de l'expiration de la période de garantie d'un an, Robern n'assumera aucune obligation ultérieure sous les termes d'une garantie quelconque, expresse ou implicite, y compris la garantie tacite de qualité marchande. La société Robern ne pourra être tenue responsable pour des dommages indirects découlant de l'utilisation ou associés à l'utilisation ou à la performance de ses produits. Certains états ne permettent pas de limites sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites ou exclusions précitées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Toute responsabilité assumée par Robern sous une garantie implicite quelconque, y compris la garantie de qualité marchande, est limitée de manière expresse aux conditions de la présente garantie. La permission de renvoyer de la marchandise sous les termes de cette garantie doit être autorisée par Robern et les frais de renvoi doivent être prépayés par l'acquéreur. Les réclamations effectuées sous cette garantie doivent être envoyées directement à votre concessionnaire.

©2020 Robern, Inc.
Tous droits réservés

GARANTÍA

Garantía limitada de un año

Robern garantiza al comprador original que, a su elección reparará, reemplazará, o hará los ajustes apropiados a los productos fabricados por esta compañía que se demuestre que tienen defectos significativos en material o mano de obra y que se reporten a Robern por escrito en menos de un (1) año a partir de la fecha de entrega. Robern no se hace responsable de los costos de instalación. La garantía se anula si el producto sufre daños durante el transporte, o si los daños o las fallas se deben a abuso, uso indebido, uso anormal, instalación defectuosa, daños en un accidente, mantenimiento inadecuado, o reparaciones distintas a las autorizadas por Robern. Al finalizar el año de garantía, Robern no quedará bajo ninguna obligación adicional bajo ninguna garantía, expresa o implícita, incluida la garantía implícita de comercialización. Robern no será responsable de daños emergentes que surjan del uso o del desempeño de sus productos, o en relación con ellos. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o indirectos, por lo que es posible que estas limitaciones y exclusiones no se apliquen a su caso. Cualquier responsabilidad contra Robern bajo cualquier garantía implícita, incluida la garantía de comercialización, se limita expresamente a los términos de esta garantía. Robern debe autorizar el permiso de devolución de cualquier mercancía bajo esta garantía, y esta mercancía debe ser devuelta con porte pagado por el comprador. Las reclamaciones bajo esta garantía deben ser enviadas directamente a su distribuidor.

©2020 Robern, Inc.
Todos los derechos reservados