



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 x 42 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 205/135
- HAUTEUR DES PIEDS : de 12 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : En option
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 45 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 118 x 45 cm
- POIDS : 26,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant inclus, coussin repose-tête noir et poignées laiton livrées de série inclus
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 118 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Poignées en laiton chromé, coussin repose-tête noir et pieds réglables Quick clip

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Modèle spacieux et confortable avec ses formes ergonomiques et ses accoudoirs intégrés pour un maximum de confort
- CONFORT : Coussin pour un confort de bain optimal
- FONCTIONNEL : A installer avec ou sans les poignées en laiton chromé (livrées de série)

Produits requis

- E70174 : Vidage avec bonde à recouvrement
- E6D159 : Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement chrome


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Version avec châssis autoportant inclus pour une installation rapide

Produits complémentaires

- E6332 : Tablier frontal 170 cm
- E6350 : Tablier latéral 75 cm
- E6D070 : Étagère
- E4932 : Pare-bain 1 volet
- E6D134 : Vidage avec alimentation par le trop-plein, chrome

Dessin technique



Mm	E60581	CE60481	CE60491	CE60801	CE60571	CE60601
A	1800	1800	1697	1697	1598	1498
B	900	800	750	700	750	700
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	900	860	860	650	600
F	760	560	560	560	560	560