

CE6D036



Collection : VOLUTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 75 x 53 cm
- MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite
- VOLUME (L) : 170/100
- HAUTEUR DES PIEDS : 9.1
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 116 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 25 ans
- POIDS : 117 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Ovale
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Vidage, pieds, siphon et raccordement
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 47 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non


Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériaux très résistant aux chocs, brulures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- AMOUREUX DU BAIN : Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente
- SÉCURITÉ : Fond antidérapant

Bénéfices installateurs

- MULTIPLE INSTALLATION : Possibilité d'installer la baignoire Volute par-dessus, par-dessous ou en pose affleurante
- MANIPULATION FACILITÉE : Sangles fournies

Dessin technique



Mm	EBD036	EBD037	EBD038
A	1600	1700	1800
B	750	800	800
C	1160	1230	1330
D	470	500	500
E	750	850	950
F	370	390	390
G	530	560	560
H	400	430	430
I	309	340	340

Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. CE6D036. Collection : VOLUTE. DIMENSIONS : 160 x 75 x 53 cm. POIDS : 117 kg. MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 170/100. FORME : Ovale. HAUTEUR DES PIEDS : 9.1. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Vidage, pieds, siphon et raccordement. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 116 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 47 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans.