

**CE6D065L****Collection :** BAIN-DOUCHE MALICE**Couleur\* :**

00 - Blanc

**Principaux atouts :****Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 170 x 90 x 50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 309/239
- HAUTEUR DES PIEDS : de 85 à 115 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 63
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- LIVRÉ AVEC : Vidage extra-plat et trop-plein réglable
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 126 x 63/72 cm
- POIDS : 26,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- VERSION : Gauche
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 126
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- OPTIONS : Pare-bain pivotant, étagère de rangement, tablier réversible et boîte de rangement

**Bénéfices consommateurs**

- ACCÈS FACILITÉ : Hauteur d'enjambement réduite à 50 cm (Baignoire standard : 57 cm)
- CONFORT BAIN : Hauteur d'eau conservée à 34,5 cm, grâce au vidage spécifique inclus permettant de régler la hauteur de trop-plein
- FONCTIONNEL : Large plage d'assise à l'avant utile au quotidien
- CONFORT DOUCHE : Large espace douche à fond plat pour le même confort qu'un receveur
- INGÉNIEUX : Bonde affleurante en position ouverte pour éviter de trébucher


**Produits complémentaires**

- CE6D067 : Ensemble tabliers et boîte de rangement
- CE6D069 : Ensemble pare-bain et étagère de rangement
- E6757 : Coussin


**Bénéfices installateurs**

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. CE6D065L. Collection : BAIN-DOUCHE MALICE. DIMENSIONS : 170 x 90 x 50 cm. POIDS : 26,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 309/239. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 85 à 115 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. VERSION : Gauche. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 126. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 63. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. LIVRÉ AVEC : Vidage extra-plat et trop-plein réglable. OPTIONS : Pare-bain pivotant, étagère de rangement, tablier réversible et boîte de rangement. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 126 x 63/72 cm.



Mm	E6D065L	E6D066L
A	1698 <sup>-3</sup>	1596 <sup>-3</sup>
B	898 <sup>-3</sup>	848 <sup>-3</sup>
C	1260	1157
D	630	580
E	720	670
F	820	720



Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. CE6D065L. Collection : BAIN-DOUCHE MALICE. DIMENSIONS : 170 x 90 x 50 cm. POIDS : 26,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 309/239. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 85 à 115 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. VERSION : Gauche. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 126. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 63. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. LIVRÉ AVEC : Vidage extra-plat et trop-plein réglable. OPTIONS : Pare-bain pivotant, étagère de rangement, tablier réversible et boîte de rangement. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 126 x 63/72 cm.