




# PURIST

## KIT POIGNEES / TETES MELANGEUR BAIN 3 TROUS SUR GORGE HANDLES / VALVES KIT 3-HOLE DECK-MOUNTED BATH MIXER



Rep.	Désignation	Code article	Cond. par
1	Ensemble poignée	E8A252-CP	1
2	Entraîneur	R8A500NF	1
3	Paire de têtes à disques céramique G1/2 1/4T droite et gauche	R8A472NF	1
4	Corps latéraux G3/4 à têtes G1/2 1/4T droite et gauche	R8A503NF	2
5	Cache et vis	E8A441-CP	1
6	Joint	R8A499NF	2

Rep.	Désignation	Code article	Cond. par
7	Ensemble queue et joint	R29908735	1
8	Aérateur + bague	E8A251-CP	1
9	Ensemble de fixation	R29908734	1
10	Té	R29200893	1
11	Paire de flexibles	R8A555NF	1

3900 7464 indices2

Une marque de la Société KOHLER FRANCE - 330 339 144 RCS PARIS  
Siège Social : 60, rue de Turenne - 75139 PARIS cedex 03  
TEL. : 33 (0) 1 40 27 53 00 - FAX : 33 (0) 1 48 04 98 61  
[www.jacobdelafon.fr](http://www.jacobdelafon.fr)  
SERVICE ASSISTANCE CLIENTÈLE : 0810 30 70 00

*Jacob Delafon*

(F)

L'équipe Jacob Delafon vous remercie d'avoir choisi les produits du groupe Kohler France - Jacob Delafon.

Jacob Delafon se réserve le droit d'apporter toutes modifications à la conception des robinetteries sans préavis.

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT  
CETTE NOTICE AVANT  
L'INSTALLATION

## CONSEILS À L'INSTALLATION

• Avant l'installation, purger soigneusement les canalisations. La robinetterie installée, démonter l'aérateur avant sa mise en eau. Ouvrir l'eau. Tourner la poignée gauche (eau chaude), et la poignée droite (eau froide) au maximum afin d'éliminer toutes les impuretés par un écoulement abondant. Remonter l'aérateur.

• **Revêtement** : la finition de ce mélangeur exige une attention particulière : pour conserver l'aspect de votre robinetterie, nettoyer régulièrement sa surface avec une éponge savonneuse non abrasive, bien rincer et essuyer avec un linge doux. Eviter formellement l'utilisation des produits contenant de l'alcool méthylique, des acides, des solvants ou des abrasifs qui endommageraient le revêtement.

### • Chauffe-eau à gaz instantané

Pour son bon fonctionnement, il est conseillé :

- De régler le sélecteur de température au maximum.
- D'utiliser une eau à une pression statique de 1 bar minimum, 10 bars maximum, 4,5 bars conseillés.

(GB)

*Thank you for choosing the products from Kohler France - Jacob Delafon company.*

*Jacob Delafon reserves the right to make revisions in the design of faucet without notice.*

**PLEASE TAKE A FEW MINUTES TO  
REVIEW THIS MANUAL BEFORE YOU  
START INSTALLATION**

## ADVICES IN THE INSTALLATION




• *Drain pipes thoroughly before installing. After installing the faucet, remove the aerator. Turn on water supply. Open the left handle (hot water) and the right handle (cold water) as much as possible in order to remove all deposits with a strong flow of water. Reinstall the aerator.*

• **Finish:** *This mixer has a finish which requires special care. To maintain its shine and luster, clean regularly with a non-abrasive sponge and soap, rinse thoroughly and dry with a soft cloth. Do not use harsh products containing methyl alcohol, acids, solvents or abrasives that can damage the finish.*

### • Instantaneous gas water heater

*Recommendations:*

- *Set temperature regulator at maximum position.*
- *Have static water pressure of at least 1 bar, 10 bars maximum, 3 to 5 bars advised.*




## MONTAGE DES POIGNEES / ASSEMBLY OF HANDLES

(F)

- Présenter le corps latéral ① par le dessous de la baignoire.
- Positionner l'entraîneur ②.
- Visser l'ensemble corps de poignée ③ sur le corps latéral.
- Bloquer l'écrou ④ sous la baignoire.

(GB)

- *Present the side body ① through the bathtub.*
- *Position the spline adapte ②.*
- *Screw the whole handle body ③ to the side body.*
- *Block the nut ④ under the bathtub.*



## MONTAGE DU BEC / ASSEMBLY OF THE SPOUT

(F)

- Présenter la queue filetée ① et le joint ② par le dessus.
- Présenter et visser de quelques tours l'écrou et la rondelle ③.
- Visser le té ④ sur la queue filetée, raccorder les flexibles ⑤.
- Positionner le bec ⑥, le fixer avec la vis ⑦.
- Bloquer l'écrou ③.

(GB)

- *Present the shank ① and the joint ② by the top.*
- *Present and position the nut and the washer ③ without screwing them completely.*
- *Screw the tee ④ to the shank, link the hoses ⑤.*
- *To position the spout ⑥, fix it with the screw ⑦.*
- *Block the nut ③.*

