

E14C120



Collection : SERENITY

Couleur* :



GA - Profils chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 120 cm
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 50
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- OPTION : Profilé d'extension 15 mm

Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile et moins fréquent; porte déclinable pour un nettoyage aisé
- CONFORT D'UTILISATION : Double roulettes pour un glissement fluide; ouverture et fermeture silencieuses; excellente étanchéité grâce à la fermeture magnétique des portes



Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Paroi pré-assemblée en usine; 25 mm d'ajustement mural, pour les éventuels faux-aplombs; montage réversible droite et gauche; roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm

Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension
- E14F70 : Paroi latérale fixe

Dessin technique



	E14C100	E14C120	E14C140
Mm	1000	1200	1400
Amini/maxi	945-995	1145-1195	1345-1395
C	400	500	600

Descriptif CCTP : Porte coulissante, réversible. E14C120. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 120 cm. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 50. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Profilé d'extension 15 mm.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.