

E21031-GLD



Collection : ODÉON RIVE GAUCHE

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 15,80 x 11,60 cm
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- GARANTIE FINITION : Corps blanc 5 ans Corps chrome 10 ans

- POIDS : 1,7 kg
- TYPE : Mitigeur
- SAILLIE DU BEC (MM) : 188
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- PERSONNALISABLE : 4 choix de poignées aux finitions luxueuses. Créez jusqu'à quatre combinaisons différentes s'adaptant à toutes les salles de bains
- COLLECTION : Des proportions justes, pleines de finesse, un corps élancé aux courbes et aux angles parfaits, une poignée filaire ajourée à l'allure graphique... Odéon Rive Gauche c'est l'interprétation du style filaire par Jacob Delafon.
- CONFORT : Un angle de projection large pour un jet orienté au centre de la vasque afin de simplifier votre quotidien et une hauteur confortable sous bec de 24 cm
- PLUS ROBUSTE QU'ELLE N'Y PARAÎT : poignée en inox ultra robuste, légère et évidée permet une maniabilité agréable.
- MÉCANISME HAUTE PRÉCISION : cartouche à disques céramique, réglage de la température précis, garantie 5 ans.

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLIFIÉE : Grâce à un kit de fixation avec queue fileté

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo haut personnalisable, sans vidage. E21031-GLD. Collection : ODÉON RIVE GAUCHE. DIMENSIONS : 15,80 x 11,60 cm. POIDS : 1,7 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 188. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : Corps blanc 5 ans Corps chrome 10 ans.