

E2931-F



Collection : SOISSONS

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 70 x 39 cm
- MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Non fourni
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 104 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 25 ans

- POIDS : 90 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 145/75
- HAUTEUR DES PIEDS : de 14 à 17 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : fond antidérapant
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 104 x 40 cm

Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériau noble, très résistant aux chocs, brûlures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- AMOUREUX DU BAIN : Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables pour baignoire en fonte (en option)
- PRÊT À INSTALLER : Communiquez-nous l'emplacement du percement robinetterie (sur plan) au moment de votre commande, votre baignoire sera percée en usine
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF


Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire

Produits complémentaires

- E4933 : Pare-bain

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. E2931-F. Collection : SOISSONS. DIMENSIONS : 160 x 70 x 39 cm. POIDS : 90 kg. MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 145/75. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 14 à 17 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : fond antidérapant. PIEDS : Non fourni. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 104 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 104 x 40 cm.