

E2947



Collection : PARALLELE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 70 x 45 cm
- MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite
- VOLUME (L) : 199/129
- HAUTEUR DES PIEDS : 13 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 147,6 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 25 ans
- Baignoire non percée pour poignées
- POIDS : 90 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Non fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 39,8 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 120 x 40 cm

Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériau noble, très résistant aux chocs, brûlures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- DESIGN : Forme géométrique contemporaine
- CONFORT : Dossier double cambrure et appui-tête intégré
- SÉCURITÉ : Baignoire avec fond anti-dérapant de série


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables pour baignoire en fonte (en option)
- PRÊT A INSTALLER : Communiquez-nous l'emplacement du percement robinetterie (sur plan) au moment de votre commande, votre baignoire sera percée en usine

Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E4113 : Jeu de 4 pieds

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en fonte. E2947. Collection : PARALLELE. DIMENSIONS : 170 x 70 x 45 cm. POIDS : 90 kg. MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 199/129. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : 13 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Non fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 147,6 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 39,8 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 120 x 40 cm. Baignoire non percée pour poignées.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.