

E5BB1160



Collection : MICROMÉGA DUO

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 150 x 100 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 205/135
- TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence, Tonic pour un effet énergisant selon vos envies
- CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité
- TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Angle
- 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation
- POIDS : 52 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- MASSAGES : Massage eau
- BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée
- SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau
- VERSION : Droite
- 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00")

Bénéfices consommateurs

- MASSAGE ÉNERGISANT - SYSTÈME PLUS :
- Appréciez les bienfaits de l'eau pour un effet tonique. Par pression sur la peau, le massage eau favorise la décontraction musculaire et le raffermissement de la peau.
- La chromothérapie de série permettra de ressourcer votre corps et votre esprit.
- CONFORT : Large espace douche
- PLAISIR DU BAIN : Appui-tête ergonomique intégré et pente douce dans le dos
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- PLUS CONFORTABLE ET ESTHÉTIQUE : Des buses affleurantes faciles à nettoyer et qui assurent confort tant en position bain que douche
- SILENCIEUX : Une turbine insonorisée rendant nos baignoires balnéo peu bruyantes, un kit acoustique (de série ou en option suivant le système) et l'option Silence box permettent une insonorisation renforcée
- NETTOYAGE FACILE : Un nettoyage à l'ozone automatique après chaque bain et un programme de nettoyage intégré sur Luxe et Excellence
- EN TOUTE SÉCURITÉ : Un détecteur de niveau d'eau empêche le fonctionnement du système si le volume d'eau n'est pas suffisant
- FABRIQUÉES EN FRANCE : Nos baignoires balnéo sont fabriquées et testées dans notre usine de Troyes
- GARANTIE 4 ANS : Pièces, Main d'œuvre et déplacement

Produits requis

- E6D015 : Vidage baignoire
- E70174 : Vidage baignoire

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Grâce au châssis autoportant

Produits complémentaires

- E6T42

Descriptif CCTP : Système Plus, baignoire 150 cm. E5BB1160. Collection : MICROMÉGA DUO. DIMENSIONS : 150 x 100 cm. POIDS : 52 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 205/135. MASSAGES : Massage eau. TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence, Tonic pour un effet énergisant selon vos envies. BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée. CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité. SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau. TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Angle. VERSION : Droite. 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation. 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00").



Descriptif CCTP : Système Plus, baignoire 150 cm. E5BB1160. Collection : MICROMÉGA DUO. DIMENSIONS : 150 x 100 cm. POIDS : 52 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 205/135. MASSAGES : Massage eau. TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence, Tonic pour un effet énergisant selon vos envies. BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée. CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité. SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau. TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Angle. VERSION : Droite. 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation. 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00").