

E5BB2220



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 170 x 70 cm
- **MATÉRIAU :** Acrylique
- **VOLUME (L) :** 185/115
- **TYPE DE MASSAGES :** 2 programmes de massage : Silence et Tonic pour un effet énergisant selon vos envies
- **CHROMOTHÉRAPIE :** 1 spot LEDs haute luminosité
- **TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO :** Rectangulaire
- 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00")

Bénéfices consommateurs

- **MASSAGE ÉNERGISANT - SYSTÈME PLUS :**
- Appréciez les bienfaits de l'eau pour un effet tonique. Par pression sur la peau, le massage eau favorise la décontraction musculaire et le raffermissement de la peau.
- La chromothérapie de série permettra de ressourcer votre corps et votre esprit.
- **DESIGN :** Modèle spacieux et confortable avec ses formes ergonomiques et ses accoudoirs intégrés pour un maximum de confort
- **CONFORT :** Coussin pour un confort de bain optimal
- **FONCTIONNELLE :** A installer avec ou sans les poignées en laiton chromé (livrées de série)
- **PLUS CONFORTABLE ET ESTHÉTIQUE :** Des buses affleurantes faciles à nettoyer et qui assurent confort tant en position bain que douche
- **SILENCIEUX :** Une turbine insonorisée rendant nos baignoires balnéo peu bruyantes, un kit acoustique (de série ou en option suivant le système) et l'option Silence box permettent une insonorisation renforcée
- **NETTOYAGE FACILE :** Un nettoyage à l'ozone automatique après chaque bain et un programme de nettoyage intégré sur Luxe et Excellence
- **EN TOUTE SÉCURITÉ :** Un détecteur de niveau d'eau empêche le fonctionnement du système si le volume d'eau n'est pas suffisant
- **FABRIQUÉES EN FRANCE :** Nos baignoires balnéo sont fabriquées et testées dans notre usine de Troyes
- **EN TOUTE SÉCURITÉ :** Un détecteur de niveau d'eau empêche le fonctionnement du système si le volume d'eau n'est pas suffisant
- **GARANTIE 4 ANS :** Pièces, Main d'œuvre et déplacement

Produits requis

- E6D015 : Vidage baignoire
- E70174 : Vidage baignoire

- **POIDS :** 46,5 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **MASSAGES :** Massage eau
- **BUSES :** 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée
- **SÉCURITÉ :** Fonctionnement sans eau
- 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation

Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION FACILITÉE :** Grâce au châssis autoportant

Produits complémentaires

- E6T27 : Tablier frontal

Descriptif CCTP : Système Plus, baignoire 170 cm. E5BB2220. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 170 x 70 cm. POIDS : 46,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 185/115. MASSAGES : Massage eau. TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence et Tonic pour un effet énergisant selon vos envies. BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée. CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité. SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau. TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire. 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation. 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00").



Descriptif CCTP : Système Plus, baignoire 170 cm. E5BB2220. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 170 x 70 cm. POIDS : 46,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 185/115. MASSAGES : Massage eau. TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence et Tonic pour un effet énergisant selon vos envies. BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée. CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité. SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau. TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire. 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation. 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00").