

E5BB234L



Collection : EVOK

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 70 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 197/127
- TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence et Tonic pour un effet énergisant selon vos envies
- CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité
- TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire
- 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation
- POIDS : 55 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- MESSAGES : Massage eau
- BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée
- SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau
- VERSION : Hydrojets à gauche
- 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00")

Bénéfices consommateurs

- MASSAGE ÉNERGISANT - SYSTÈME PLUS : Appréciez les bienfaits de l'eau pour un effet tonique. Par pression sur la peau, le massage eau favorise la décontraction musculaire et le raffermissement de la peau. La chromothérapie de série permettra de ressourcer votre corps et votre esprit.
- PLUS CONFORTABLE ET ESTHÉTIQUE : Des buses affleurantes faciles à nettoyer et qui assurent confort tant en position bain que douche
- SILENCIEUX : Une turbine insonorisée rendant nos baignoires balnéo peu bruyantes, un kit acoustique (de série ou en option suivant le système) et l'option Silence box permettent une insonorisation renforcée
- NETTOYAGE FACILE : Un nettoyage à l'ozone automatique après chaque bain et un programme de nettoyage intégré sur Luxe et Excellence
- EN TOUTE SÉCURITÉ : Un détecteur de niveau d'eau empêche le fonctionnement du système si le volume d'eau n'est pas suffisant
- FABRIQUÉES EN FRANCE : Nos baignoires balnéo sont fabriquées et testées dans notre usine de Troyes
- GARANTIE 4 ANS : Pièces, Main d'œuvre et déplacement

Produits requis

- E6D015 : Vidage baignoire
- E70174 : Vidage baignoire

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Grâce au châssis autoportant

Produits complémentaires

- E6D035 : Kit acoustique

Descriptif CCTP : Système Plus, baignoire 170 cm. E5BB234L. Collection : EVOK. DIMENSIONS : 170 x 70 cm. POIDS : 55 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 197/127. MESSAGES : Massage eau. TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence et Tonic pour un effet énergisant selon vos envies. BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée. CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité. SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau. TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire. VERSION : Hydrojets à gauche. 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation. 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00").



Descriptif CCTP : Système Plus, baignoire 170 cm. E5BB234L. Collection : EVOK. DIMENSIONS : 170 x 70 cm. POIDS : 55 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 197/127. MASSAGES : Massage eau. TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence et Tonic pour un effet énergisant selon vos envies. BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée. CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité. SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau. TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire. VERSION : Hydrojets à gauche. 1 châssis autoportant pour faciliter l'installation. 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00").