

Collection : DOBLE**Couleur* :**

00 - Blanc

Principaux atouts :**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 180 x 80 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 243/170
- TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence, Tonic pour un effet énergisant selon vos envies
- CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité
- TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire
- Clavier rétro-éclairé, 3 touches
- POIDS : 55 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- MASSAGES : Massage eau
- BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée
- SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau
- VERSION : Hydrojets à gauche
- En option : 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00")

Bénéfices consommateurs

- MASSAGE ÉNERGISANT - SYSTÈME PLUS :
- Appréciez les bienfaits de l'eau pour un effet tonique. Par pression sur la peau, le massage eau favorise la décontraction musculaire et le raffermissement de la peau.
- La chromothérapie de série permettra de ressourcer votre corps et votre esprit.
- DESIGN : Contemporaine aux lignes douces et fluides
- PLAISIR DU BAIN : Une baignoire gain d'espace où vous pouvez prendre un bain confortable
- PLAISIR DU BAIN : Double dos pour le plaisir d'un bain à deux
- PRATIQUE : Coussin gel doux et confortable inclus, repositionnable et sans ventouse. Il se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- FONCTIONNELLE : Large plage de pose pour les objets du quotidien
- PLUS CONFORTABLE ET ESTHÉTIQUE : Des buses affleurantes faciles à nettoyer et qui assurent confort tant en position bain que douche
- SILENCIEUX : Une turbine insonorisée rendant nos baignoires balnéo peu bruyantes, un kit acoustique (de série ou en option suivant le système) et l'option Silence box permettent une insonorisation renforcée
- NETTOYAGE FACILE : Un nettoyage à l'ozone automatique après chaque bain et un programme de nettoyage intégré sur Luxe et Excellence
- EN TOUTE SÉCURITÉ : Un détecteur de niveau d'eau empêche le fonctionnement du système si le volume d'eau n'est pas suffisant
- FABRIQUÉES EN FRANCE : Nos baignoires balnéo sont fabriquées et testées dans notre usine de Troyes

Produits requis

- E6D015 : Vidage baignoire
- E70174 : Vidage baignoire

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Grâce au châssis autoportant

Produits complémentaires

- E6T28 : Tablier frontal

Descriptif CCTP : Système Plus, baignoire 180 cm. E5BB242L. Collection : DOBLE. DIMENSIONS : 180 x 80 cm. POIDS : 55 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 243/170. MASSAGES : Massage eau. TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence, Tonic pour un effet énergisant selon vos envies. BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée. CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité. SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau. TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire. VERSION : Hydrojets à gauche. Clavier rétro-éclairé, 3 touches. En option : 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00").



Descriptif CCTP : Système Plus, baignoire 180 cm. E5BB242L. Collection : DOBLE. DIMENSIONS : 180 x 80 cm. POIDS : 55 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 243/170. MASSAGES : Massage eau. TYPE DE MASSAGES : 2 programmes de massage : Silence, Tonic pour un effet énergisant selon vos envies. BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires : affleurantes pour une discrétion assurée. CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité. SÉCURITÉ : Fonctionnement sans eau. TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : Rectangulaire. VERSION : Hydrojets à gauche. Clavier rétro-éclairé, 3 touches. En option : 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales (ajouter "-M" avant le code finition "-00").