

E5BD215R



Collection : EVOK

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 90 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 320
- TYPE DE MASSAGES : 4 programmes de massage : Silence, Tonic, Relax, Wave pour un effet énergisant ou relaxant selon vos envies
- INJECTEURS : 18 injecteurs invisibles : technologie brevetée assurant performance, facilité d'entretien et confort
- SYSTÈME DE NETTOYAGE : Programme de nettoyage, assèchement et désinfection à l'ozone automatiques et assèchement manuel
- SYSTÈME D'INSONORISATION : Réduction du bruit et des vibrations avec Kit acoustique et Silence box
- TYPE DE BAIGNOIRE BALNÉO : BAIGNOIRE RECTANGULAIRE
- 1 appui-tête cascade pour une action ciblée sur vos cervicales
- 1 kit acoustique et Silence box (isolation phonique) : pour une balnéo vraiment silencieuse

Bénéfices consommateurs

- MASSAGE ÉNERGISANT, RELAXANT OU DECONTRACTANT - SYSTÈME EXCELLENCE :
- Appréciez tous les bienfaits tonifiants d'un massage eau et turbo stimulant pour les muscles, suivi d'un massage air pour vous relaxer en profondeur.
- Le repose-tête avec cascade d'eau intégrée vous permettra de décontracter vos cervicales en douceur, maintiendra le haut de votre corps au chaud et vous libérera du stress de la journée.
- PLUS CONFORTABLE ET ESTHÉTIQUE : Des injecteurs en fond de cuve invisibles (technologie brevetée)
- SILENCIEUX : Une turbine insonorisée rendant nos baignoires balnéo peu bruyantes, un kit acoustique (de série ou en option suivant le système) et l'option Silence box permettent une insonorisation renforcée
- NETTOYAGE FACILE : Un nettoyage à l'ozone automatique après chaque bain et un programme de nettoyage intégré sur Luxe et Excellence
- EN TOUTE SÉCURITÉ : Un détecteur de niveau d'eau empêche le fonctionnement du système si le volume d'eau n'est pas suffisant
- FABRIQUÉES EN FRANCE : Nos baignoires balnéo sont fabriquées et testées dans notre usine de Troyes
- GARANTIE 4 ANS : Pièces, Main d'œuvre et déplacement

Produits requis

- E70174 : Vidage avec bonde à recouvrement

- POIDS : 74 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- MASSAGES : Massage décontractant
- BUSES : 6 buses latérales orientables, 4 mini buses dorsales, 2 mini buses plantaires, 4 mini buses latérales : affleurantes pour une discrétion assurée
- CHROMOTHÉRAPIE : 1 spot LEDs haute luminosité
- TYPE DE TURBINE : Turbo avec réchauffeur d'air + Air avec réchauffeur d'air et ozone
- SÉCURITÉ : Sécurité fonctionnement sans eau
- VERSION : Hydrojets à droite
- Clavier rétro-éclairé, 6 touches : discret et simple d'utilisation, une touche = un programme
- 1 réchauffeur d'eau

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Grâce au châssis autoportant

