

E60268



Collection : EVOK

Couleur\* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 x 50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 217/147
- HAUTEUR DES PIEDS : de 13,3 à 19,3 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 104 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 104 x 44,5 cm
- POIDS : 21 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 39,5 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Coussin repose-tête
- Disponible avec système balnéo

## Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Géométrique et épuré pour une salle de bains moderne
- GRANDE PROFONDEUR : Pour les amoureux du bain, une baignoire profonde pour une immersion totale
- PLAISIR DU BAIN : Baignoire double dos pour le plaisir du bain à deux
- FONCTIONNEL : Un large espace de douche à fond plat pour le même confort qu'un receveur
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher

## Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire


## Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip

## Produits complémentaires

- E6961 : Tablier frontal 170 cm
- E6962 : Tablier frontal 180 cm
- E6963 : Tablier latéral 75 cm
- E6964 : Tablier latéral 80 cm
- E6D042 : Pare-bain réversible
- E6965 : Coussin
- E4933 : Pare-bain
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60268. Collection : EVOK. DIMENSIONS : 170 x 75 x 50 cm. POIDS : 21 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 217/147. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 13,3 à 19,3 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 104 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 39,5 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Coussin repose-tête. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 104 x 44,5 cm. Disponible avec système balnéo.



Mm	E60342	E60270	E60269	E60341	E60268	E60340
A	1997 <sup>-3</sup>	1900 <sup>-3</sup>	1800 <sup>-3</sup>	1697 <sup>-3</sup>	1700 <sup>-3</sup>	1697 <sup>-3</sup>
B	1000 <sup>-3</sup>	900 <sup>-3</sup>	800 <sup>-3</sup>	800 <sup>-3</sup>	750 <sup>-3</sup>	700 <sup>-3</sup>
C	1350	1240	1140	1040	1040	1040
D	695	595	495	495	442	380
E	900	900	740	580	580	580
F	450	350	250	250	250	180
G min/max	115/179	130/185	134/185	120/184	133/193	120/184
H min/max	604/668	600/660	596/647	600/663	595/655	602/666
I	80	90	75	80	80	80
J	1040	840	740	740	740	740

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60268. Collection : EVOK. DIMENSIONS : 170 x 75 x 50 cm. POIDS : 21 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 217/147. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 13,3 à 19,3 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 104 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 39,5 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Coussin repose-tête. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 104 x 44,5 cm. Disponible avec système balnéo.