

E60283



Collection : ELISE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 180 x 80 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 225/155
- HAUTEUR DES PIEDS : 12 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 136 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 21,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 51 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- PLAISIR DU BAIN : Baignoire avec large plage latérale de robinetterie et double dos pour un bain confortable


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip

Produits requis

- E70174 : Vidage avec bonde à recouvrement
- E6D159 : Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement chrome

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire rectangulaire. E60283. Collection : ELISE. DIMENSIONS : 180 x 80 cm. POIDS : 21,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 225/155. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : 12 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Non. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 136 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 51 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.