

E60530



Collection : STIL UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 17 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Pieds
- MARCHE-PIEDS : 0
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 100 cm
- GARANTIE : 10 ans
- Garantie 10 ans
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 120/50
- HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : 0
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm
- LIVRÉ AVEC : Pieds réglables et embases pré-montées

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : classique et indémodable
- ENTRETIEN FACILITÉ : Nettoyage facilité par les lignes douces et la surface lisse de la baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip
- ROBINETTERIE : La plage côté bonde est facile à percer pour une robinetterie sur gorge,
- Une robinetterie murale peut également équiper cette baignoire

Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire

Dessin technique



Mm	E60532	E60531	E60530
A	1697 ⁻³	1597 ⁻³	1497 ⁻³
B	700 ⁻³	700 ⁻³	700 ⁻³
C	1200	1100	1000
D	700	650	650
E	90	60	60
F	275	305	305

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60530. Collection : STIL UP. POIDS : 17 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 120/50. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Pieds. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : 0. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 100 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm. GARANTIE : 10 ans. LIVRÉ AVEC : Pieds réglables et embases pré-montées. Garantie 10 ans.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.