

**E60581**



**Collection :** ODÉON UP

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 180 x 90 x 42 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 280/210
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 15,8 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 128 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Poignées en laiton chromé, coussin repose-tête noir et pieds réglables Quick clip
- POIDS : 30,1 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin et poignées
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 128 x 60 cm

## Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Modèle spacieux et confortable avec ses formes ergonomiques et ses accoudoirs intégrés pour un maximum de confort
- CONFORT : Coussin pour un confort de bain optimal
- FONCTIONNEL : A installer avec ou sans les poignées en laiton chromé (livrées de série)

## Produits requis

- E6D159 : Vidage baignoire


## Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Version avec châssis autoportant inclus pour une installation rapide

## Produits complémentaires

- E6364 : Tablier latéral 90 cm
- E6D042 : Pare-bain réversible
- E4933 : Pare-bain
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain
- E4931 : Pare-bain
- E6329 : Tablier frontal 180 cm

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60581. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 180 x 90 x 42 cm. POIDS : 30,1 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 280/210. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 15,8 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin et poignées. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 128 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932. LIVRÉ AVEC : Poignées en laiton chromé, coussin repose-tête noir et pieds réglables Quick clip. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 128 x 60 cm.



Mm	E60581	CE60481	CE60491	CE60801	CE60571	CE60601
A	1800	1800	1697	1697	1598	1498
B	900	800	750	700	750	700
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	900	860	860	650	600
F	760	560	560	560	560	560

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60581. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 180 x 90 x 42 cm. POIDS : 30,1 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 280/210. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 15,8 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin et poignées. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 128 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932. LIVRÉ AVEC : Poignées en laiton chromé, coussin repose-tête noir et pieds réglables Quick clip. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 128 x 60 cm.