

E60651



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 90 x 42 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 170/100
- HAUTEUR DES PIEDS : de 12,5 à 17 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : En angle
- PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin et poignées
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 48 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 107,5 x 40 cm
- POIDS : 25,2 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- VERSION : Gauche
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 108 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Coussin inclus
- FONCTIONNEL : Poignées en laiton chromé fournies

Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Version avec châssis autoportant inclus pour une installation rapide

Produits complémentaires

- E6D015 : Vidage baignoire
- E6D042 : Pare-bain réversible
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain
- E4931 : Pare-bain
- E6363 : Tablier réversible
- E6D134 : Vidage baignoire

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E60651. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 160 x 90 x 42 cm. POIDS : 25,2 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : En angle. VOLUME (L) : 170/100. FORME : Asymétrique. HAUTEUR DES PIEDS : de 12,5 à 17 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : En angle. VERSION : Gauche. PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin et poignées. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 108 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 48 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 107,5 x 40 cm.