

E62106



Collection : BRIVE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 16 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- FORME : Rectangulaire
- TYPE D'ACCESSOIRE : Bonde diamètre 90 mm
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Certifié PN6 selon norme NF
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non

- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm
- MOTIF DE SURFACE : Lisse
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non

Bénéfices consommateurs

- ROBUSTESSE : Grande résistance à la charge grâce à ses renforts en matériaux composites associant fibres de verre, résine et bloc PET recyclée
- SÉCURITÉ : Plaque supérieure acrylique NF naturellement antidérapante
- FABRICATION FRANÇAISE : Fabriqué dans notre usine de Troyes
- ÉCO-RESPONSABLE : Receveur composé à plus de 50 % de matériaux recyclés
- CERTIFIÉ NF : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques et aux chocs thermiques
- GARANTIE : 10 ans


Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E78168
- FACILITÉ DE POSE : Fond plat et lisse, sans décaissement
- INSTALLATION : Facile à manipuler grâce à son poids de 16 kg
- QUALITÉ : Antifongique et naturellement antidérapant, receveur certifié NF par le CSTB

Produits complémentaires

- E78168 : Bonde extra-plate

Dessin technique



Mm	E62101	E62102	E62103	E62104	E62105	E62106	E62107
A	800 ⁰ / ₋₅	900 ⁰ / ₋₅	1000 ⁰ / ₋₅	1200 ⁰ / ₋₅	1200 ⁰ / ₋₅	1400 ⁰ / ₋₅	1400 ⁰ / ₋₅
B	800 ⁰ / ₋₅	900 ⁰ / ₋₅	800 ⁰ / ₋₅	800 ⁰ / ₋₅	900 ⁰ / ₋₅	800 ⁰ / ₋₅	900 ⁰ / ₋₅
E	30	30	35	35	35	40	40

Descriptif CCTP : Receveur acrylique NF 140 cm. E62106. Collection : BRIVE. POIDS : 16 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. TYPE D'ACCESSOIRE : Bonde diamètre 90 mm. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Certifié PN6 selon norme NF. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.