

E6221



Collection : BAIN-DOUCHE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 145 x 145 x 45 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 270/200
- HAUTEUR DES PIEDS : De 9,5 à 14 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : En angle
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 65 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 127 x 65 cm
- POIDS : 26 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- FORME : Angle
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- VERSION : Droite
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 127 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Ligne sobre et élégante
- CONFORT : Espace bain confortable avec dossier ergonomique
- PRATIQUE : Siège intégré en angle
- SÉCURITÉ : Avec motif antidérapant dans l'espace douche
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher

Produits requis

- E6D015 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip

Produits complémentaires

- E6D070 : Étagère
- E6757 : Coussin
- E6239 : Tablier réversible
- E4931 : Pare-bain
- E6D121 : Kit support de plage

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E6221. Collection : BAIN-DOUCHE. DIMENSIONS : 145 x 145 x 45 cm. POIDS : 26 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : En angle. VOLUME (L) : 270/200. FORME : Angle. HAUTEUR DES PIEDS : De 9,5 à 14 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : En angle. VERSION : Droite. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 127 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 65 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 127 x 65 cm.