

E6D010



Collection : SPACIO

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 x 45 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 244/174
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,5 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 44,4 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- POIDS : 23 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Coussin
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 119,5 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 119,5 x 44,4 cm

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Pur et moderne pour une baignoire spacieuse
- CONFORT : Large espace intérieur pour une plus grande liberté de mouvement
- PRATIQUE : Dossier relevé avec coussin gel doux et confortable intégré, repositionnable, facilement nettoyable à l'eau savonneuse

Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire

Bénéfices installateurs


- LIVRÉ AVEC : Coussin gel affleurant et pieds réglables Quick clip
- OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain et tablier Acrylique

Produits complémentaires

- E6008 : Tablier frontal 170 cm
- E6010 : Tablier latéral 75 cm
- E6D042 : Pare-bain réversible
- E6757 : Coussin
- E4933 : Pare-bain
- E4930 : Pare-bain
- E4932 : Pare-bain
- E4931 : Pare-bain

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E6D010. Collection : SPACIO. DIMENSIONS : 170 x 75 x 45 cm. POIDS : 23 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 244/174. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,5 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Coussin. PIEDS : fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 119,5 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 44,4 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 119,5 x 44,4 cm.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E6D010. Collection : SPACIO. DIMENSIONS : 170 x 75 x 45 cm. POIDS : 23 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 244/174. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,5 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Coussin. PIEDS : fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 119,5 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 44,4 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 119,5 x 44,4 cm.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.