

E6D134



Collection : Hors collection

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 0,6 kg
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Rond
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat (85 mm de haut en dessous du trou de vidage) et câble long (775 mm) Finition Chrome pour le trop plein et le capot du vidage A installer avec une robinetterie murale type Modulo Compatible sur tous les modèles de baignoires acrylique (sauf collection Evok) Ce modèle n'est pas compatible sur la baignoire Elite avec trop plein oblong

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : A.C.S.
- TYPES D'ACCESSOIRE : Vidage
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 63 à 43 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- Compatible sur tous les modèles de baignoires acrylique (sauf collection Evok). Ce modèle n'est pas compatible sur la baignoire Elite avec trop-plein oblong.


Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : avec le remplissage par le trop-plein, profitez de tout votre espace de douche sans bec bain saillant!
- SÉCURITÉ : Oublié le bec de robinetterie saillant, plus de confort pour les adultes et de sécurité pour les enfants !
- DESIGN : Finition chromée pour le trop-plein et le capot du vidage, marqué de l'élégante signature Jacob Delafon

Bénéfices installateurs

- FACILE A INSTALLER : Tube flexible re-découpable facilement
- MAINTENANCE : Le siphon extra plat n'est pas démontable pour permettre un gain de 2 cm en hauteur sous la baignoire

Dessin technique



Vidage E6D134-CP	
Manette	EWA828-CP
Clapet	EWA752-CP

Descriptif CCTP : Vidage baignoire. E6D134. Collection : Hors collection. POIDS : 0,6 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : A.C.S.. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Rond. TYPES D'ACCESSOIRE : Vidage. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Non. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 63 à 43 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat (85 mm de haut en dessous du trou de vidage) et câble long (775 mm) Finition Chrome pour le trop plein et le capot du vidage A installer avec une robinetterie murale type Modulo Compatible sur tous les modèles de baignoires acrylique (sauf collection Evok) Ce modèle n'est pas compatible sur la baignoire Elite avec trop plein oblong. Compatible sur tous les modèles de baignoires acrylique (sauf collection Evok). Ce modèle n'est pas compatible sur la baignoire Elite avec trop-plein oblong..

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.