

E6D152



Collection : ODÉON RIVE GAUCHE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 x 57,70 cm
- MATÉRIAU : Flight
- VOLUME (L) : 220/150
- HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 45 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- OPTION : Poignées chromées et tablier en aluminium blanc
- INSTALLATION : À installer avec une robinetterie murale

- POIDS : 50 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- TYPES D'ACCESSOIRE : Poignées chromées en option
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip

Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU UNIQUE : Le Flight allie la robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique.
- PLAISIR DU BAIN ET DE LA DOUCHE : 34,5 cm d'immersion pour se détendre et un large fond plat pour un espace de douche confortable
- UN DESIGN SIMPLE ET CONTEMPORAIN : Une retombée fine de 2,2 cm au lieu de 3 à 4 cm sur les baignoires acryliques standard et des poignées en option pour une meilleure accessibilité
- FINITION PARFAITE DE L'ANGLE : en option, le tablier frontal et latéral d'un seul tenant pour une finition parfaite de l'angle

Produits requis

- E70174 : Vidage avec bonde à recouvrement
- E6D134 : Vidage avec alimentation par le trop-plein, chrome

Bénéfices installateurs


- ROBINETTERIE : A installer avec une robinetterie murale
- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip livrés de série
- VIDAGE : Un vidage standard s'adapte sur cette baignoire

Produits complémentaires

- E6D077 : Tablier frontal en aluminium blanc 170 cm
- E6D080 : Tablier frontal et latéral en aluminium blanc 170 cm
- E4933 : Pare-bain 1 volet
- E4930 : Pare-bain 2 volets
- E4932 : Pare-bain 1 volet
- E4931 : Pare-bain 2 volets
- E6D155 : Jeu de 2 poignées chromées

Descriptif CCTP : Baignoire rectangulaire 170 x 75 cm. E6D152. Collection : ODÉON RIVE GAUCHE. DIMENSIONS : 170 x 75 x 57,70 cm. POIDS : 50 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 220/150. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. TYPES D'ACCESSOIRE : Poignées chromées en option. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 45 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. OPTION : Poignées chromées et tablier en aluminium blanc. LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip. INSTALLATION : À installer avec une robinetterie murale.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.



	E6D152-00	E6D153-00
A	1700 ^{±1}	1800 ^{±1}
B	750 ^{±1}	850 ^{±1}
C	1220	1320
D	450	550
E	1040	1140
F	350	450
G	50	50
H	58	58

Descriptif CCTP : Baignoire rectangulaire 170 x 75 cm. E6D152. Collection : ODÉON RIVE GAUCHE. DIMENSIONS : 170 x 75 x 57,70 cm. POIDS : 50 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 220/150. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. TYPES D'ACCESSOIRE : Poignées chromées en option. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 45 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. OPTION : Poignées chromées et tablier en aluminium blanc. LIVRÉ AVEC : Pieds réglables Quick clip. INSTALLATION : À installer avec une robinetterie murale.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.