

E6D153



Collection : ODÉON RIVE GAUCHE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 180 x 80 x 55,50 cm
- MATÉRIAU : Flight
- VOLUME (L) : 275/205
- HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PRODUIT INCLUS : Pieds
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 132 cm
- GARANTIE : 10 ans
- INSTALLATION : À installer avec une robinetterie murale
- POIDS : 53 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- TYPES D'ACCESSOIRE : Poignées chromées (en option)
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 55 cm
- OPTION : Poignées chromées et tablier en aluminium blanc

Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU UNIQUE : Le Flight allie la robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique.
- AMOUREUX DU BAIN : la baignoire double dos permet de prendre un bain à deux

Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D134 : Vidage baignoire


Bénéfices installateurs

- ROBINETTERIE : A installer avec une robinetterie murale
- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip livrés de série
- VIDAGE : Un vidage standard s'adapte sur cette baignoire

Produits complémentaires

- E4932 : Pare-bain
- E4931 : Pare-bain
- E6D155 : Jeu de 2 poignées

Dessin technique



	E6D152-00	E6D153-00
A	1700 ^{±3}	1800 ^{±3}
B	750 ^{±3}	850 ^{±3}
C	1220	1320
D	450	550
E	1040	1140
F	350	450
G	50	50
H	58	58

Descriptif CCTP : Baignoire en Flight. E6D153. Collection : ODÉON RIVE GAUCHE. DIMENSIONS : 180 x 80 x 55,50 cm. POIDS : 53 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 275/205. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. TYPES D'ACCESSOIRE : Poignées chromées (en option). PRODUIT INCLUS : Pieds. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 132 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 55 cm. GARANTIE : 10 ans. OPTION : Poignées chromées et tablier en aluminium blanc. INSTALLATION : À installer avec une robinetterie murale.