

E6D226



Collection : ELITE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 55,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Vidage + coussin
- MARCHE-PIEDS : 0
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 114,2 cm
- GARANTIE : 10 ans
- Garantie 10 ans
- OPTIONS : Banc en chêne massif et tablier
- MATÉRIAU : Flight
- VOLUME (L) : 242/172
- HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 65 cm
- ÉPAISSEUR : 10-12 mm
- COMPLET : vidage et coussin inclus

Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU UNIQUE : Le Flight allie la robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique.
- CHALEUR CONSERVÉE : Son épaisseur et la résine bi-composant de 5 mm intégrée entre deux plaques d'acrylique permet de conserver l'eau du bain chaude plus longtemps
- TECHNOLOGIE FLIGHT : Acrylique traité BioCote (aux ions d'argent) dans la masse (ions d'argent), protection antibactérienne
- AMOUREUX DU BAIN : Baignoire avec une hauteur d'eau de 38 cm pour une immersion totale
- FINITION PARFAITE : en option, le tablier frontal et latéral d'un seul tenant pour une finition parfaite de l'angle
- DESIGN : Cache-trop plein affleurant chromé

Bénéfices installateurs

- AUTOPORTANTE : Ne nécessite pas de tasseaux de renforcement au mur
- MATÉRIAU INNOVANT : Rigide mais plus légère que la fonte
- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick Clip de 115 à 140 mm
- HAUTE RÉSISTANCE : Résiste à une charge de 800 Kg

Descriptif CCTP : Baignoire en Flight. E6D226. Collection : ELITE. POIDS : 55,6 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 242/172. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Vidage + coussin. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : Fourni. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 114,2 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 65 cm. GARANTIE : 10 ans. ÉPAISSEUR : 10-12 mm. Garantie 10 ans. COMPLET : vidage et coussin inclus. OPTIONS : Banc en chêne massif et tablier.