

E6D227



Collection : ELITE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 90 cm
- MATÉRIAU : Flight
- VOLUME (L) : 312/242
- HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 75 cm
- ÉPAISSEUR : 10-12 mm
- OPTIONS : Banc en chêne massif et tablier
- POIDS : 65,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Vidage, coussin, pieds
- MARCHE-PIEDS : 0
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 124,2 cm
- GARANTIE : 10 ans
- Garantie 10 ans

Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU UNIQUE : Le Flight allie la robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique.
- CHALEUR CONSERVÉE : Son épaisseur et la résine bi-composant de 5 mm intégrée entre deux plaques d'acrylique permet de conserver l'eau du bain chaude plus longtemps
- TECHNOLOGIE FLIGHT : Acrylique traité BioCote (aux ions d'argent) dans la masse (ions d'argent), protection antibactérienne
- TOUJOURS PLUS DE CONFORT : Coussin en gel repositionnable
- FINITION PARFAITE DE L'ANGLE : en option, le tablier frontal et latéral d'un seul tenant pour une finition parfaite de l'angle
- DESIGN : Cache-trop plein affleurant chromé

Bénéfices installateurs

- AUTOPORTANTE : Ne nécessite pas de tasseaux de renforcement au mur
- MATÉRIAU INNOVANT : Rigide mais plus légère que la fonte
- HAUTE RÉSISTANCE : Résiste à une charge de 800 Kg et évite les infiltrations

Descriptif CCTP : Baignoire en Flight. E6D227. Collection : ELITE. DIMENSIONS : 190 x 90 cm. POIDS : 65,6 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 312/242. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Vidage, coussin, pieds. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : Fourni. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 124,2 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 75 cm. GARANTIE : 10 ans. ÉPAISSEUR : 10-12 mm. Garantie 10 ans. OPTIONS : Banc en chêne massif et tablier.