

E6D231



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 19 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Pieds
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 50 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932; Coussin noir à ventouses (E6752-9K) et Poignées (E6752-CP)

- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 245/175
- HAUTEUR DES PIEDS : de 12 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 128 cm
- Baignoire deux places : Non
- GARANTIE : 10 ans


Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Modèle spacieux et confortable avec ses formes ergonomiques et ses accoudoirs intégrés pour un maximum de confort

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables et existe en version "Easy" avec châssis pré-monté en usine

Dessin technique



Mm	E6D230	E6D231	E6D232	E6D233	E6D234	E6D235
A	1800 ⁻¹	1800 ⁻¹	1700 ⁻¹	1702 ⁻¹	1600 ⁻¹	1498 ⁻¹
B	902 ⁻¹	883 ⁻¹	755 ⁻¹	705 ⁻¹	755 ⁻¹	700 ⁻¹
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	590	450	450	450	400
E	900	900	750	750	750	650
F	300	300	200	200	200	140
G	118/158	120/160	120/160	120/160	115/155	118/163
H	525/565	535/575	530/570	530/570	525/565	533/578

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E6D231. Collection : ODÉON UP. POIDS : 19 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 245/175. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 12 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Pieds. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 128 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 50 cm. Baignoire deux places : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932; Coussin noir à ventouses (E6752-9K) et Poignées (E6752-CP).