


**E73087**



**Collection :** COMPOSED

**Couleur\* :**



**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- POIDS : 12 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 24 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 210
- VIDAGE : Sans vidage
- INVERSEUR : Automatique à l'arrière du bec
- GARANTIE FINITION : 10 ans chrome / 25 ans Titanium
- A associer avec base à encastrer au sol 97906D

- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 885 - 905
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion


**Bénéfices consommateurs**

- FINITION "NICKEL BROSSÉ" : Finition brossée tendance, plus facile à entretenir, plus résistante à la corrosion. Parfaite alternative à la finition chrome, la couleur nickel brossée apporte chaleur et modernité à votre salle de bain
- CONÇU POUR DURER : Mitigeur fait d'une pièce, tout laiton. Axe de cartouche et poignée en métal qui assurent une plus grande résistance

**Bénéfices installateurs**

- INSTALLATION CHANTIER : Base à encastrer au sol dans un premier temps. Le mitigeur peut être installé en fin de chantier.

**Dessin technique**



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. E73087. Collection : COMPOSED. POIDS : 12 kg. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 24 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 885 - 905. SAILLIE DU BEC (MM) : 210. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. INVERSEUR : Automatique à l'arrière du bec. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans chrome / 25 ans Titanium. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. A associer avec base à encastrer au sol 97906D.

*\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*