

**E80301**



**Collection :** ECRIN

**Couleur\* :**



**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 233,50 x 100 x 9 cm
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- FORME DE LA ROBINETTERIE : Robinetterie ronde
- REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm)
- TYPE DE SYSTÈME : Avec système Modulo
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- CAPACITÉ DE RANGEMENT DE LA NICHE : une vingtaine de flacons

### Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Avec son design épuré, Écrin fait de votre salle de bains un espace agréable à vivre et tendance.
- Grâce à sa robinetterie encastrée, fini les flexibles disgracieux !
- CAPACITÉ DE RANGEMENT : Écrin offre un système de rangement inédit pour accueillir vos produits de toilette !
- Cet espace composé de deux niches, une ouverte et une fermée, permet de garder à portée de mains les produits du quotidien et de dissimuler les produits de réassort et de stockage.
- REDÉCOUPABLE : Largeur et hauteur redécoupables pour une meilleure adaptation à l'espace de douche
- ENTRETIEN RAPIDE : Equipé en revêtement Panolux, Écrin est facile à nettoyer grâce à sa surface lisse et à l'absence de joints de carrelage à entretenir

### Produits complémentaires

- Receveurs FLIGHT
- Receveurs FLIGHT NEUS
- Parois de douche CONTRA
- PANOLUX



- POIDS : 35 kg
- PRODUIT INCLUS : Robinetterie
- LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Sans lumière d'ambiance (LED)
- MITIGEUR : Mitigeur thermostatique encastré avec butée à 38°C
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Ø 250 cm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit
- LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 57 cm
- DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-posér revêtu d'un panneau mural avec robinetterie thermostatique et rangements encastrés

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION CLÉ EN MAINS : Développé avec des professionnels en plomberie pour une mise en place sans difficulté technique. Seulement 2 raccords de plomberie à faire. Écrin se pose en moins de 2h et il est possible de se doucher dès 24h après l'installation
- MAINTENANCE FACILE : Même une fois posé, il est possible d'accéder à la robinetterie en cas de besoin

Descriptif CCTP : Douche prête-à-posér, avec rangement - En angle. E80301. Collection : ECRIN. DIMENSIONS : 233,50 x 100 x 9 cm. POIDS : 35 kg. TYPE D'INSTALLATION : En angle. PRODUIT INCLUS : Robinetterie. FORME DE LA ROBINETTERIE : Robinetterie ronde. LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Sans lumière d'ambiance (LED). REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm). MITIGEUR : Mitigeur thermostatique encastré avec butée à 38°C. TYPE DE SYSTÈME : Avec système Modulo. DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Ø 250 cm. DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit. DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit. FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 57 cm. CAPACITÉ DE RANGEMENT DE LA NICHE : une vingtaine de flacons. DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-posér revêtu d'un panneau mural avec robinetterie thermostatique et rangements encastrés.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.



En angle	X mm	
	Mini	Maxi
E80300		
E803001		
E80301		
E803011	780	1000
E80304		
E803041		
E80305		
E803051		

Descriptif CCTP : Douche prête-à-poser, avec rangement - En angle. E80301. Collection : ECRIN. DIMENSIONS : 233,50 x 100 x 9 cm. POIDS : 35 kg. TYPE D'INSTALLATION : En angle. PRODUIT INCLUS : Robinetterie. FORME DE LA ROBINETTERIE : Robinetterie ronde. LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Sans lumière d'ambiance (LED). REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm). MITIGEUR : Mitigeur thermostatique encastré avec butée à 38°C. TYPE DE SYSTÈME : Avec système Modulo. DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Ø 250 cm. DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit. DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit. FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 57 cm. CAPACITÉ DE RANGEMENT DE LA NICHE : une vingtaine de flacons. DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-poser revêtu d'un panneau mural avec robinetterie thermostatique et rangements encastrés.