


**E803031**



**Collection :** ECRIN

**Couleur\* :**



**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 233,50 x 100 x 9 cm
- TYPE D'INSTALLATION : En niche
- FORME DE LA ROBINETTERIE : Robinetterie ronde
- REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm)
- TYPE DE SYSTÈME : Avec système Modulo
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- CAPACITÉ DE RANGEMENT DE LA NICHE : une vingtaine de flacons

- POIDS : 35 kg
- PRODUIT INCLUS : Robinetterie
- LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Avec lumière d'ambiance (LED)
- MITIGEUR : Mitigeur thermostatique encastré avec butée à 38°C
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Ø 250 cm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit
- LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 57 cm
- DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-poser revêtu d'un panneau mural avec robinetterie thermostatique et rangements encastrés

**Bénéfices consommateurs**

- ESTHÉTIQUE : Avec son design épuré, Écrin fait de votre salle de bains un espace agréable à vivre et tendance.
- CAPACITÉ DE RANGEMENT : Écrin offre un système de rangement inédit pour accueillir vos produits de toilette !
- Cet espace composé de deux niches, une ouverte et une fermée, permet de garder à portée de mains les produits du quotidien et de dissimuler les produits de réassort et de stockage.
- REDÉCOUPABLE : Largeur et hauteur redécoupables pour une meilleure adaptation à l'espace de douche
- ENTRETIEN RAPIDE : Equipé en revêtement Panolux, Écrin est facile à nettoyer grâce à sa surface lisse et à l'absence de joints de carrelage à entretenir



**Bénéfices installateurs**

- INSTALLATION CLÉ EN MAINS : Développé avec des professionnels en plomberie pour une mise en place sans difficulté technique. Seulement 2 raccords de plomberie à faire. Écrin se pose en moins de 2h et il est possible de se doucher dès 24h après l'installation
- MAINTENANCE FACILE : Même une fois posé, il est possible d'accéder à la robinetterie en cas de besoin

**Produits complémentaires**

- Receveurs FLIGHT
- PANOLUX

**Dessin technique**



En niche	X mm	
	Mini	Maxi
E80302		
E803021	790	1000
E80303		
E803031		

Descriptif CCTP : Douche prête-à-poser, avec rangement - En niche. E803031. Collection : ECRIN. DIMENSIONS : 233,50 x 100 x 9 cm. POIDS : 35 kg. TYPE D'INSTALLATION : En niche. PRODUIT INCLUS : Robinetterie. FORME DE LA ROBINETTERIE : Robinetterie ronde. LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Avec lumière d'ambiance (LED). REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm). MITIGEUR : Mitigeur thermostatique encastré avec butée à 38°C. TYPE DE SYSTÈME : Avec système Modulo. DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Ø 250 cm. DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit. DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit. FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 57 cm. CAPACITÉ DE RANGEMENT DE LA NICHE : une vingtaine de flacons. DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-poser revêtu d'un panneau mural avec robinetterie thermostatique et rangements encastrés.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.